


EH 23070.

六角ナット

DIN6330
(高さ=1.5d)



締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

材質:

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考:

このナットの球面形状はDIN6319の円錐シート (EH23050.)に適合しています。
円錐シートとの組合せで、ボルトが締付面に垂直でない場合でも締付が可能です。



製品番号 熱処理鋼	製品番号 ステンレス鋼*	仕様	d ₁	d ₂	e	m	r	熱処理鋼 s	ステンレス s	μg
23070.0006	-	片側球面	M 6	7.0	11.5	9	9.0	10	-	3.8
23070.0008	23070.0108	形状B	M 8	9.0	15.0	12	11.0	13	13	8.4
23070.0010	23070.0110		M 10	11.5	18.5	15	15.0	16	17	17.0
23070.0012	23070.0112		M 12	14.0	20.8	18	17.0	18	19	24.0
23070.0014*	-		M 14	16.0	24.2	21	20.0	21	-	39.0
23070.0016	23070.0116		M 16	18.0	27.7	24	22.0	24	24	55.0
23070.0018*	-		M 18	20.0	31.2	27	24.5	27	-	82.0
23070.0020	23070.0120		M 20	22.0	34.6	30	27.0	30	30	110.0
23070.0022*	-		M 22	24.0	39.3	33	29.0	34	-	162.0
23070.0024	-		M 24	26.0	41.6	36	32.0	36	-	192.0
23070.0030	-		M 30	32.0	53.1	45	41.0	46	-	400.0
23070.0036	-		M 36	38.0	63.5	54	50.0	55	-	684.0

* この寸法のものにはDIN規格にはありません。

