


EH 23090.

延長ナット

高さ = ネジ径 × 3



締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

材質:

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理

製品番号	d	e	m	s	μg
23090.0006	M 6	11.5	18	10	9
23090.0008	M 8	15.0	24	13	19
23090.0010	M 10	18.5	30	16	35
23090.0012	M 12	20.8	36	18	49
23090.0014	M 14	24.2	42	21	79
23090.0016	M 16	27.7	48	24	119
23090.0020	M 20	34.6	60	30	229
23090.0024	M 24	41.6	72	36	403
23090.0030	M 30	53.1	90	46	819
23090.0036	M 36	63.5	108	55	1386

