

超硬エンドミル  
CARBIDE END MILLS

G-LIST No | FL1080

仕上げ用ラジাসエンドミル

Finishing Radius End Mill

PFR

切削条件 Cutting Conditions P982~984



ハイスエンドミル  
HSS END MILLS

インテリジェント  
ツール  
INTELLIGENT TOOL

SPECIFICATION CHART  
形状寸法表

各種製品  
OTHER PRODUCTS

索引  
INDEX



鋼シャンク Steel Shank

(単位:mm) (Unit:mm)

②	ツールNo. EDP No.	呼び Designation	外径 DC	全長 LF	有効長		刃数 ZEP	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	首径 DN	標準価格 (Yen)
					首下長 LH	L/D					
②	7832000	PFR-R080SS08-S120	8	120	36	4.5	2	8	84	7.5	23,300
③	7832001	PFR-R100SS10-S130	10	130	45	4.5	2	10	85	9.5	23,500
④	7832002	PFR-R120SS12-S130	12	130	54	4.5	2	12	76	11.5	25,200
⑤	7832003	PFR-R160SS16-S140	16	140	64	4	2	16	76	15.5	25,600
⑥	7832004	PFR-R200SS20-S160	20	160	80	4	2	20	80	19.5	25,700
⑦	7832005	PFR-R250SS25-S160	25	160	75	3	2	25	85	24.5	29,700
⑧	7832006	PFR-R300SS32-S170	30	170	90	3	2	32	80	29.5	52,400
⑨	7832007	PFR-R320SS32-S180	32	180	96	3	2	32	84	31.5	57,300

適用インサートと部品はp.910をご覧ください。  
See p.910 for available inserts and parts.

FACE MILLING CUTTERS  
正面フライス

SHOULDER CUTTERS  
肩削りカッタ

HIGH FEED CUTTERS  
高送りラジラス

RADIUS CUTTERS  
丸駒カッタ

PCD CUTTERS  
PCDカッタ

FOR FINISHING CUTTERS  
仕上げ用

EXCHANGEABLE HEAD  
END MILLS  
ヘッド交換式  
エンドミル

SCREW-FIT TYPES  
ねじ込みタイプ

COUNTERBORING  
座ぐり

DRILLS  
ドリル