


Phoenix



肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ
Shoulder Cutter with Straight Shank

PSE SS



Specification

形状寸法表 Specification



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Designation	外径 DC	刃数 ZEPF	シャンク径 DCON	全長 LF	首下長 LH	APMX	重量 (kg)	適用インサート Applicable Inserts	形状タイプ Type	標準価格 (Yen)
NEW 7803809	PSE07R010SS06-2S	★ 10	2	6	50	15	6	0.01	①	2	24,300
NEW 7803810	PSE07R010SS10-2S	10	2	10	50	12	6	0.025		1	24,300
NEW 7803811	PSE07R012SS12-3S	12	3	12	50	12	6	0.035		1	28,800
NEW 7803812	PSE07R016SS10-3S	★ 16	3	10	50	10	6	0.031		2	36,900
NEW 7803813	PSE07R016SS16-3S	16	3	16	90	25	6	0.123		1	37,000
NEW 7803814	PSE07R016SS16-4S	16	4	16	90	25	6	0.122		1	40,100
NEW 7803815	PSE07R017SS16-3L	★ 17	3	16	150	25	6	0.212		2	38,500
NEW 7803816	PSE07R020SS10-4S	★ 20	4	10	50	12	6	0.036		2	41,100
NEW 7803817	PSE07R020SS20-4S	20	4	20	100	30	6	0.213		1	41,700
NEW 7803818	PSE07R021SS20-4L	★ 21	4	20	160	30	6	0.354		2	43,600
NEW 7803819	PSE07R025SS10-4S	★ 25	4	10	50	12	6	0.049		2	41,500
NEW 7803820	PSE07R025SS25-5S	25	5	25	120	35	6	0.416		1	49,300
NEW 7803821	PSE07R026SS25-5L	★ 26	5	25	170	35	6	0.604		2	53,800

★ 刃太タイプ
Reduced Shank Type

NEXT

青字 = 自動旋盤対応サイズ
Blue = size compatible with sliding head lathes

自動旋盤対応サイズ Sizes for sliding head lathes

自動旋盤に使用可能な
シャンク径・全長に設定しています

The shank diameter and overall length are configured so that they can be used for sliding head lathes

