

1

3M™ 静電シールドバッグ SCC1000/1000Z (ジップトップタイプ)

RoHS 指令
準拠

透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。フラットタイプとジップトップタイプをご用意しています。



製品No.	製品仕様
1000	静電シールドバッグ、3層構造
1000Z (ジップトップタイプ)	

2

3M™ 防湿シールドバッグ SCC2000/SCC3000

RoHS 指令
準拠

■SCC2000

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。

■SCC3000

3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が、0.002g以下と非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側、外側ともに静電気防止加工をしています。



製品No.	製品仕様
2000	防湿シールドバッグ
3000	

1000

サイズ(幅×深さ)	
インチ	ミリ
3 X 5	76 X 127
4 X 6	102 X 152
5 X 8	127 X 203
5 X 10	127 X 254
6 X 8	152 X 203
6 X 10	152 X 254
8 X 8	203 X 203
8 X 10	203 X 254
8 X 12	203 X 305
10 X 12	254 X 305
10 X 14	254 X 356
10 X 15	254 X 381
11 X 15	279 X 381
12 X 16	305 X 406
12 X 18	305 X 457
14 X 18	356 X 457
15 X 18	381 X 457
16 X 18	406 X 457
18 X 18	457 X 457
18 X 20	457 X 508
24 X 24	610 X 610
24 X 30	610 X 762

1000Z (ジップトップタイプ)

サイズ(幅×深さ)	
インチ	ミリ
2 X 3	51 X 76
3 X 5	76 X 127
4 X 4	102 X 102
4 X 6	102 X 152
6 X 10	152 X 254
8 X 10	203 X 254
8 X 12	203 X 305
11 X 15	279 X 381
12 X 16	305 X 406
12 X 18	305 X 457
14 X 18	356 X 457
15 X 18	381 X 457
18 X 24	457 X 610

2000

サイズ(幅×深さ)	
インチ	ミリ
3 X 5	76 X 127
4 X 6	102 X 152
5 X 8	127 X 203
6 X 8	152 X 203
6 X 10	152 X 254
6 X 24	152 X 610
6 X 30	152 X 762
8 X 10	203 X 254
8 X 12	203 X 305
10 X 12	254 X 305
10 X 20	254 X 508
10 X 24	254 X 610
11 X 15	279 X 381
12 X 16	305 X 406
14 X 18	356 X 457
18 X 18	457 X 457
18 X 24	457 X 610

3000


サイズ(幅×深さ)	
インチ	ミリ
4 X 8	102 X 203
6 X 10	152 X 254
6 X 30	152 X 762
8 X 8	203 X 203
8 X 10	203 X 254
10 X 12	254 X 305
10 X 20	254 X 508
10 X 30	254 X 762
12 X 20	305 X 508
16 X 18	406 X 457
16 X 20	406 X 508
20 X 24	508 X 610

3

3M™ 英文警告マーク(輸出機種用) 7101/7102

RoHS 指令
準拠

静電気に敏感な電子部品は、静電シールド容器に収納したうえで警告マークを張り付けることで、受け取る側に注意を喚起することができます。特に輸出機種にはこの配慮が有効です。



製品No.	色	枚数/ロール	サイズ(mm)
7101	JEDEC-14 オレンジ	500	46×63
7102	JEDEC-14 イエロー	500	46×63