


# Phoenix

多機能カッタ ねじ込みタイプ


Multi-function Cutter with Screw Fit Type

## PMD SF



# Specification

### ■形状寸法表 Specification



### ■ねじ込みタイプ Screw Fit Type

単位:mm Unit:mm


ツールNo. EDP No.	呼び Designation	外径 DC	溝数 NOF	刃数 ZEPF	取付け 径 DCON	ねじ サイズ CRKS	スパナ サイズ Spanner Size	全長 LF	首径 DN	有効 溝長 LU	刃長 APMX	端面径 DCSFMS	重量 (kg)	適用インサート Applicable Inserts			適用シャンク ホルダタイプ Applicable Shank	標準価格 (Yen)
														底刃 Center Insert	外周刃 Peripheral Insert	①		
7803423	PMD07R016SF8-1	16	2	1	8.5	M 8	10	40	15.4	16	6	14.5	0.07	① ZPNT080304EN	① ZDKT070304...	③	25,100	
7803424	PMD07R018SF8-1	★18			8.5	M 8	10	40	17	18		14.5	0.08	② ZPNT090404EN			25,900	
7803416	PMD11R020SF10-1	20			10.5	M10	14	48	19	20	10	18	0.1	③ ZPNT100408EN	② ZDKT11T308...	④	27,500	
7803417	PMD11R025SF12-1	25			12.5	M12	17	48	23	25		23	0.15	④ ZPNT130508EN			30,200	
7803418	PMD11R032SF16-1	32			17	M16	22	58	30	28		28	0.3	⑤ ZPNT170608EN			32,900	

シャンクホルダについてはp.242 ~ p.244をご覧ください。  
See p.242-p.244 for shank holders.

★刃太タイプ  
Reduced Shank Type

### ★ PMD刃太タイプ Reduced Shank Type

例  
Example



- 刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に最適です
- The outer diameter of the reduced shank type is larger than the shank diameter, making it highly effective in the processing of die and mold applications that require vertical wall milling or pocketing.