


ステンレス LR タンパープルーフ ナベ小ねじ



71020R10

ステンレス



ねじの呼び (d)	ライン穴の番号	dk		k		g	a(穴深さ)	
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		最大	最小
M3	LR-3	6	0 -0.5	2.1	±0.15	3.14	1.39	1.09
M4	LR-4	7		2.6		3.8	1.66	1.36
M8	LR-8	14	0 -0.8	5.2	±0.2	7.57	3.30	2.80


M3.0			M4.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
6	3000×24	●	8	1000×24	●
8	2000×24	●	10	1000×24	●
10	2000×24	●	12	1000×24	●
12	2000×18	●	16	1000×18	●

鉄 LR タンパープルーフトラス小ねじ



71000R13

鉄



ねじの呼び d	ライン穴の番号	dk		k		m
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
M4	LR-4	9.4	0 -0.5	2.5	±0.15	3.19

M4.0						
長さ	入り数	コクロ	クロメイト	三偏ホワイト	三偏ブラック	亜鉛黒
8	1000×14	●	●	●	●	●
12	1400×10	●	●	●	●	●

⊕ TP小ねじ



75000000


鉄

75020000

ステンレス

特長

●ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばねの大きなばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。



呼び d	十字穴の番号	D		H		M		Q	
		ツバ外径		頭部高さ		十字穴		十字穴深さ	
		基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	最大	最大	最小	
M2	1	5	0 -0.4	1.7	±0.15	2.2	1.01	0.6	
M2.3		6		1.9		2.4	1.21	0.8	
M2.6		6.5		2.1		2.6	1.42	1.00	
M3	2	8	0 -0.5	2.5	±0.2	3.5	1.43	0.86	
M4		10		3.2		4.1	2.03	1.45	
M5		12		4		4.8	2.73	2.14	
M6	3	14		4.7	±0.25	6.2	2.86	2.26	