


G-LIST No. | TH1167

ステンレス鋼・深穴用
FOR STAINLESS AND DEEP HOLES

SUS-DH-SFT



2Dを越えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
Best for stainless steel over 2D deep hole drilling.



ねじの種類 : M

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8301402	M 2 x0.4	STD	OH1		40	12	-	3		-		3	2,390
8301411	M 2.5 x0.45	STD	OH2	2.5P	44	14	-	3	2	-		4	1,900
8301416	M 2.6 x0.45				44	14	-	3	-	-		4	1,670
8301422	M 3 x0.5				46	5	19	4	-	-	D	4	1,350
8301426	M 4 x0.7				52	7	21	5		有		7	1,290
8301430	M 5 x0.8				60	8	24	5.5	3	有		10	1,320
8301434	M 6 x1	62	10	29	6		有		12	1,410			

■突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法 ℓk , DRVSはP.999をご覧ください。

1. 精度欄 は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.817参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意ください。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8301438	M 8 x1.25	STD	OH3	2.5P	70	13	37	6.2		-		16	2,040
8301442	M10 x1.5				75	15	41	7	-	-		24	2,580
8301444	M10 x1.25				75	15	41	7		-	D	25	2,580
8301448	M12 x1.75				82	18	48	8.5	3	-	-	39	3,580
8301451	M12 x1.5				82	18	48	8.5		-	-	39	3,580
8301454	M12 x1.25				82	18	48	8.5		-	-	39	3,580

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length ℓk and width DRVS.

1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see p.817)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

※ Stable feed control machines are recommended to avoid over size tapping.

OSGのPSシリーズ

商品シリーズ

Parts & Supply series

PRTRフリーの水溶性切削油剤!

※詳細は▶P.977を参照下さい。
See p.977 for details

G WEBカタログならお探しのページを瞬時に探せる ▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼				ステンレス 鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅	黄銅	黄銅 鋳物	青銅	アルミ 圧延材	アルミ 合金鋳物	マグネシウム 合金鋳物	亜鉛合金 鋳物	チタン 合金	Ni基 合金	熱硬化性 プラスチック	熱可塑性 プラスチック
	軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				
製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM					○					○											○

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.