


鉄 ラミクス PSタイト (D=2.5) H2型 日東精工製



40001225

鉄



ねじの呼び d	ピッチ	D		ねじ外径(d)		k	首下寸法	
		基準寸法	許容差	最大	最小	頭部高さ	ϕe	a
1.4	0.3	2.5	+0.05 -0.20	1.46	1.38	0.2	1.65	0.47


M1.4					
長さ	入り数	三価ボルト	三価ナット	三価ワッセル	三価ワッセル
2.0	20000×25	●	●	●	●
3.0	20000×20	●	●	●	●

鉄 ラミクス PSタイト (D=3.0) H2型 日東精工製



40001230

鉄



ねじの呼び d	ピッチ	D		ねじ外径(d)		k	首下寸法	
		基準寸法	許容差	最大	最小	頭部高さ	ϕe	a
1.6	0.35	3.0	+0.05 -0.20	1.66	1.58	0.2	1.9	0.5
1.7	0.35	3.0	+0.05 -0.20	1.76	1.68	0.2	2.0	0.5

M1.6					
長さ	入り数	三価ボルト	三価ナット	三価ワッセル	三価ワッセル
2.0	20000×20	●	●	●	●
3.0	10000×20	●	●	●	●


M1.7					
長さ	入り数	三価ボルト	三価ナット	三価ワッセル	三価ワッセル
2.0	20000×20	●	●	●	●
3.0	10000×20	●	●	●	●

鉄 ラミクス PSタイト (D=3.5) H2型 日東精工製



40001235

鉄



ねじの呼び d	ピッチ	D		ねじ外径(d)		k	首下寸法	
		基準寸法	許容差	最大	最小	頭部高さ	ϕe	a
2	0.4	3.5	+0.05 -0.20	2.06	1.98	0.2	2.2	0.5