

Vコーティング ロングシャンク

V COATED · LONG SHANK

V-LT-POT



HSSE


V

ねじの種類 : M

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (¥)
8316210	M 3 × 0.5				100	11	19	4		有		11	4,970
8316213	M 4 × 0.7				100	13	21	5		有		16	4,640
8316216	M 5 × 0.8	STD	OH2		100	16	24	5.5		有		19	4,250
8316219	M 6 × 1				100	19	29	6		有		23	3,850
8316221	M 8 × 1.25				150					有		34	6,570
8316223	M 10 × 1.5				100	22	37	6.2	3	有	D	28	4,670
8316225	M 10 × 1.25	STD	OH3		150	24	41	7		有		39	7,830
8316232	M 12 × 1.5				150	24	41	7		—		52	8,910
8316236	M 12 × 1.75	STD	OH4		150	29	48	8.5		—		52	8,910
8316243	M 12 × 1.5	STD	OH3		150	29	48	8.5		—		75	10,900
8316247	M 12 × 1.5	STD	OH3		150	29	48	8.5		—		75	10,900
8316251	M 12 × 1.25	STD	OH4		150	29	48	8.5		—		75	10,900

■突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法 ℓk, DRVSはP.999をご覧ください。

1. 精度欄 は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.817参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (¥)
8316258	M14 × 2	STD	OH4		150	30	48	10.5		—		109	13,500
8316262	M14 × 1.5	STD	OH3		150	30	48	10.5		—		109	13,500
8316265	M16 × 2	STD	OH4		150	32	52	12.5		—		151	14,800
8316269	M16 × 1.5	STD	OH3		150	32	52	12.5		—		153	14,800
8316272	M18 × 2.5				150	37	55	14		—		188	19,000
8316275	M18 × 1.5				150	37	55	14	3	—	D	189	19,000
8316278	M20 × 2.5				150	37	58	15		—		218	22,800
8316281	M20 × 1.5	STD	OH4		150	37	58	15		—		220	22,800
8316285	M22 × 2.5				200	38	63	17		—		367	30,500
8316288	M22 × 1.5				200	38	63	17		—		368	30,500
8316291	M24 × 3				200	45	66	19		—		453	36,200
8316294	M24 × 1.5				200	45	66	19		—		453	36,200

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length ℓk and width DRVS.

1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see p.817)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

商品シリーズ

Parts & Supply series

※詳細は▶P.979を参照下さい。
See p.979 for details

3K追加!加工液を簡単にリサイクルすることが可能

手書きメモや付箋等、機能充実のWEBカタログ

▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鋼 Cast Steel	鋳鉄 Cast Iron	タタイル タタイル Cast Iron	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅 鋳物 Brass Casting	青銅 Bronze	アルミ 圧延材 Aluminum Rolled	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	マグネシウム 合金鋳物 Magnesium Alloy Casting	亜鉛合金 鋳物 Zinc Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	Ni基 合金 Nickel Alloy	熱硬化性 プラスチック Thermo Setting Plastic	熱可塑性 プラスチック Thermo Plastic
製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~35 HRC 35~45 HRC 45~50 HRC 50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Br	BSC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC				
V-LT-POT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

A、B、C、D=標準在庫品 A、B、C、D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

ドリル
DRILLSタップ
TAPSSPECIFICATION
CHARTS
形状
寸法表ゲージ
GAUGESカダイス
ROUND DIES転造工具
ROLLING DIES各種製品
OTHER PRODUCTS索引
INDEXTHREAD MILL
スレッド
ミルFLUTELESS
TAP
溝なし
タップSPIRAL FLUTED
TAP
スパイラル
タップSPIRAL POINTED
TAP
ポイント
タップHAND TAP
ハンド
タップTAPER PIPE
THREADS (UK)
管用テーパ
タップ(英式)PARALLEL PIPE
THREADS (UK)
管用平行
タップ(英式)TAPER PIPE
THREADS (ANSI)
管用テーパ
タップ(米式)PARALLEL PIPE
THREADS (ANSI)
管用平行
タップ(米式)INSERT SCREW
THREAD TAP
インサート
ねじ用NUT TAP
ナット
タップMACHINING
CENTER TAP
マシニング
タップDRILL TAP
ドリル
タップ