

WXLコート2刃 4D刃長タイプ

WXL Coating Two Flute-Short 4D Flute Length Type

WXL-4D-DE

切削条件 Cutting Conditions | P485



硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。

2 flute end mill with WXL coating with high hardness and better lubrication. Can be used on steels as well as Copper Alloys. Recommended with lubrications or dry milling.





(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	LH	シャンク径 DCON	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
3182602	0.2	45	0.8	7.5	4	1	●	13	5,800	
3182603	0.3		1.2	7.7			B	●	13	4,760
3182604	0.4		1.6	7.9			●	13	4,760	
3182605	0.5		2	8.1			A	●	13	2,990
3182606	0.6		2.4	8.4			●	13	2,700	
3182607	0.7		2.8	8.7			●	13	2,990	
3182608	0.8		3.2	8.9			B	●	13	2,990
3182609	0.9		3.6	9.1			●	13	2,990	
3182610	1		4	9.6			A	●	13	2,700
3182611	1.1		4.4	9.8			B	●	13	4,010
3182612	1.2		4.8	10			A	●	13	3,270
3182613	1.3		5.2	10.2			●	13	4,090	
3182614	1.4		5.6	10.5			B	●	13	4,090
3182615	1.5		6	10.7			A	●	13	2,700
3182616	1.6		6.4	11.1			●	13	4,090	
3182617	1.7		6.8	11.7			B	●	13	4,090
3182618	1.8		7.2	11.9			A	●	13	3,270
3182619	1.9		7.6	12.1			B	●	13	4,090
3182620	2	8	12.4	A	●	13	2,700			
3182621	2.1	8.4	12.6	●	13	4,090				
3182622	2.2	8.8	12.9	B	●	13	4,090			
3182623	2.3	9.2	13.1	●	13	4,090				
3182624	2.4	9.6	13.3	●	13	4,090				
3182625	2.5	10	13.5	A	●	13	2,700			
3182626	2.6	10.4	14.2	●	9	4,660				
3182627	2.7	10.8	14.4	●	9	4,660				
3182628	2.8	11.2	14.6	●	9	4,660				
3182629	2.9	11.6	14.9	●	9	4,660				
3182630	3	12	18.9	●	17	3,360				
3182631	3.1	12.4	19.1	●	17	4,930				
3182632	3.2	12.8	19.4	●	17	4,930				

(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	LH	シャンク径 DCON	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
3182633	3.3	50	13.2	19.6	6	1	●	17	4,930	
3182634	3.4		13.6	19.8			B	●	17	4,930
3182635	3.5		14	20			A	●	17	4,380
3182636	3.6		14.4	20.2			●	17	4,930	
3182637	3.7		14.8	20.4			B	●	17	4,930
3182638	3.8		15.2	20.6			●	17	4,930	
3182639	3.9		15.6	20.8			●	17	4,930	
3182640	4		16	21.1			A	●	18	3,640
3182641	4.1		16.4	21.3			●	18	4,930	
3182642	4.2		16.8	21.5			B	●	18	4,930
3182643	4.3		17.2	21.7			●	18	4,930	
3182644	4.4		17.6	21.9			●	19	4,930	
3182645	4.5	55	18	22.1	6	1	A	●	19	5,030
3182646	4.6		18.4	22.3			●	19	5,570	
3182647	4.7		18.8	22.6			B	●	19	5,570
3182648	4.8		19.2	22.8			●	19	5,570	
3182649	4.9		19.6	23			●	19	5,570	
3182650	5		20	23.1			A	●	22	4,090
3182651	5.1		20.4	23.4			●	22	5,570	
3182652	5.2		20.8	23.6			B	●	22	5,570
3182653	5.3		21.2	23.8			●	22	5,570	
3182654	5.4		21.6	24			●	22	5,570	
3182655	5.5		22	24.2			A	●	24	5,030
3182656	5.6		22.4	24.5			●	24	5,860	
3182657	5.7	22.8	24.7	B	●	25	5,860			
3182658	5.8	23.2	24.9	●	25	5,860				
3182659	5.9	23.6	25.1	●	25	5,860				
3182660	6	24	-	●	25	4,180				
3182680	8	80	32	-	8	2	A	●	54	8,940
3182700	10	90	40	-	10	2	●	92	9,760	
3182720	12	100	48	-	12	2	●	140	16,800	



被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 40HRC	~ 45HRC ~ 55HRC ~ 60HRC ~ 65HRC	~ 35HRC	~ 350HB				
WXL-4D-DE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item