

FXコート2刃 ショート
FX Coated-2 Flutes-Short


FX-MG-TPDS

切削条件 Cutting Conditions | **P569**



FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。

FX coating improves productivity and tool life. Applicable for materials such as general and quenched steels.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角 DC × θc	全長 LF	刃長 APMX	刃径 DCON	大径径 DCX	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8536802	0.2 × 0.25°	40	0.8	3	0.21	—	—	—
	0.2 × 0.5°				0.21	D △	6	17,300
	0.2 × 0.75°				0.22	—	—	—
8536812	0.2 × 1°				0.23	△	7	17,300
8536822	0.2 × 1.5°				0.24	△	6	17,300
8536832	0.2 × 2°				0.26	△	6	17,300
8536842	0.2 × 2.5°				0.27	△	6	17,300
8536852	0.2 × 3°				0.28	D △	6	17,300
8536862	0.2 × 4°				0.31	△	6	18,200
8536882	0.2 × 5°				0.34	△	9	20,800
8536892	0.2 × 7°	0.4	△	9	22,200			
8536912	0.2 × 10°	0.48	△	9	24,700			
	0.3 × 0.25°	40	1.2	3	0.31	—	—	—
8536803	0.3 × 0.5°				0.32	D △	6	14,600
	0.3 × 0.75°				0.33	—	—	—
8536813	0.3 × 1°				0.34	△	9	14,600
8536823	0.3 × 1.5°				0.36	△	6	14,600
8536833	0.3 × 2°				0.38	△	6	14,600
8536843	0.3 × 2.5°				0.4	△	6	14,600
8536853	0.3 × 3°				0.43	D △	6	14,600
8536863	0.3 × 4°				0.47	△	6	15,700
8536883	0.3 × 5°				0.51	△	9	16,600
8536893	0.3 × 7°	0.59	△	9	18,700			
8536913	0.3 × 10°	0.72	△	9	20,800			
	0.4 × 0.25°	40	1.6	3	0.41	—	—	—
8536804	0.4 × 0.5°				0.43	D △	6	14,600
	0.4 × 0.75°				0.44	—	—	—
8536814	0.4 × 1°				0.46	△	6	14,600
8536824	0.4 × 1.5°				0.48	△	6	14,600
8536834	0.4 × 2°				0.51	△	6	14,600
8536844	0.4 × 2.5°				0.54	△	6	14,600
8536854	0.4 × 3°				0.57	D △	6	14,600
8536864	0.4 × 4°				0.62	△	6	15,700
8536884	0.4 × 5°				0.68	△	9	16,600
8536894	0.4 × 7°	0.79	△	9	18,700			
8536914	0.4 × 10°	0.96	△	9	20,800			
	0.5 × 0.25°	40	2	3	0.52	—	—	—
8536805	0.5 × 0.5°				0.53	D ●	6	14,600
	0.5 × 0.75°				0.55	—	—	—
8536815	0.5 × 1°				0.57	●	9	14,600
8536825	0.5 × 1.5°				0.6	●	6	14,600
8536835	0.5 × 2°				0.64	●	6	14,600
8536845	0.5 × 2.5°				0.67	△	6	14,600
8536855	0.5 × 3°				0.71	●	6	14,600
8536865	0.5 × 4°				0.78	D △	6	15,700
8536885	0.5 × 5°				0.85	●	9	16,600
8536035	0.5 × 6°	0.92	△	7	17,700			
8536895	0.5 × 7°	0.99	●	9	18,700			
8536915	0.5 × 10°	1.21	●	9	20,800			

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角 DC × θc	全長 LF	刃長 APMX	刃径 DCON	大径径 DCX	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8536935	0.5 × 12°	45	4	3	1.35	●	9	21,300
8536955	0.5 × 15°				1.57	D ●	7	22,200
8536165	0.5 × 20°				1.96	●	10	24,300
	0.6 × 0.25°	45	4	3	0.62	—	—	—
8536806	0.6 × 0.5°				0.63	D △	6	13,600
	0.6 × 0.75°				0.65	—	—	—
8536816	0.6 × 1°				0.67	△	9	13,600
8536826	0.6 × 1.5°				0.7	△	6	13,600
8536836	0.6 × 2°				0.74	△	6	13,600
8536846	0.6 × 2.5°				0.77	△	6	13,600
8536856	0.6 × 3°				0.81	△	6	13,600
8536866	0.6 × 4°				0.88	△	6	14,900
8536886	0.6 × 5°				0.95	D △	9	16,100
8536036	0.6 × 6°	1.02	△	7	17,400			
8536896	0.6 × 7°	1.09	△	9	18,700			
8536916	0.6 × 10°	1.31	△	9	19,700			
8536936	0.6 × 12°	1.45	△	9	20,400			
8536956	0.6 × 15°	1.67	△	7	21,100			
8536166	0.6 × 20°	2.06	△	10	22,200			
	0.7 × 0.25°	45	4	3	0.72	—	—	—
8536807	0.7 × 0.5°				0.73	D △	6	13,600
	0.7 × 0.75°				0.75	—	—	—
8536817	0.7 × 1°				0.77	△	6	13,600
8536827	0.7 × 1.5°				0.8	△	6	13,600
8536837	0.7 × 2°				0.84	△	6	13,600
8536847	0.7 × 2.5°				0.87	△	6	13,600
8536857	0.7 × 3°				0.91	△	6	13,600
8536867	0.7 × 4°				0.98	△	6	14,900
8536887	0.7 × 5°				1.05	D △	9	16,100
8536037	0.7 × 6°	1.12	△	7	17,400			
8536897	0.7 × 7°	1.19	△	9	18,700			
8536917	0.7 × 10°	1.41	△	9	19,700			
8536937	0.7 × 12°	1.55	△	9	20,400			
8536957	0.7 × 15°	1.77	△	7	21,100			
8536167	0.7 × 20°	2.16	△	14	22,200			
	0.8 × 0.25°	45	3	3	0.83	—	—	—
8536808	0.8 × 0.5°				0.83	D ●	6	13,600
	0.8 × 0.75°				0.88	—	—	—
8536818	0.8 × 1°	0.87	●	6	13,600			
8536828	0.8 × 1.5°	0.9	●	6	13,600			
8536838	0.8 × 2°	0.94	●	6	13,600			
8536848	0.8 × 2.5°	1.06	△	6	13,600			
8536858	0.8 × 3°	1.01	●	6	13,600			
8536868	0.8 × 4°	1.08	D △	6	14,900			
8536888	0.8 × 5°	1.15	●	9	16,100			
8536038	0.8 × 6°	1.22	△	7	17,400			
8536898	0.8 × 7°	1.29	●	9	18,700			
8536918	0.8 × 10°	1.51	●	9	19,700			
8536938	0.8 × 12°	1.65	●	9	20,400			

外径 DC 0.8~2.5 NEXT

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item