


TiNコーティングねじ用限界ゲージ(TIN-LG)
TiN Coated Thread Limit Gauge



注：摩耗が進行しやすい通り側ゲージのみTiNコーティングを施しています。
TiN coating is applied only to the go side of the gauge as wear tends to progress.

メートル(M) ねじ Metric screw threads

呼び Thread Size	プラグ Plug					
	GPIP		GPWP		GP	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
M 2 × 0.4	2	9344240	2	9344241	2	9344242
		¥29,740		¥29,740		¥17,340
M 2.5 × 0.45	2	9344250	2	9344251	2	9344252
		¥26,660		¥26,660		¥15,560
M 2.6 × 0.45	2	9344260	2	9344261	2	9344262
		¥27,840		¥27,840		¥16,240
M 3 × 0.5	2	9344270	2	9344271	2	9344272
		¥26,240		¥26,240		¥15,340
M 4 × 0.7	2	9344280	2	9344281	2	9344282
		¥24,760		¥24,760		¥14,460
M 5 × 0.8	2	9344290	2	9344291	2	9344292
		¥24,540		¥24,540		¥14,340
M 6 × 1	2	9344300	2	9344301	2	9344302
		¥23,990		¥23,990		¥14,000
M 8 × 1.25	2	9344310	2	9344311	2	9344312
		¥24,540		¥24,540		¥14,340
M 10 × 1.5	2	9344320	2	9344321	2	9344322
		¥24,760		¥24,760		¥14,460
M 10 × 1.25	2	9344330	2	9344331	2	9344332
		¥23,800		¥23,800		¥13,900
M 12 × 1.75	2	9344340	2	9344341	2	9344342
		¥25,500		¥25,500		¥14,900

※1：首下長・ハンドル形状寸法は、P.923-1・923-2を参照下さい。
※1：Refer to pp. 923-1 and 923-2 for the neck length and handle shape dimensions.

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗状況の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
The thread surface is coated with TiN (gold color), and wear on the gauge can be visually determined based on the adhesion of the coating.
In addition, long tool life of the thread gauge is achieved by the high hardness TiN coating.

2級 (従来JIS)
Class 2 (Previous JIS)

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
Stock are categorized in section D (Standard stock item).