

理化学用
ガラスピーカー・
フラスコ

セパラブル

試験管・
沈殿管

びん

培養容器

体積計に
ついて

ピペット

メスシリンダー・
メスフラスコ

ビュレット

分注器一覽

ハンディ
ピペット

卓上型分注器

粘度計

ろ過器

メンブレン
フィルター

デシケーター

分液ロート

カラム

公定分析

冷却器

分留管


トラップ

受器


連結管

栓


加工用ガラス

実験用
補助器具

030670-



007730-1945



007740-



007810-



007820-

SPCカルシウム管 曲管 SIBATA®

Drying Tubes, calcium chloride, angle type, SPC Joint

品目コード	上部	ゴム栓口径 mm	a mm	b mm	c mm	角度	価格¥ SC
030670-1560	SPC-15	16.5	100	38	48	60°	5,800
030670-1945	SPC-19	16.5	100	36	41	45°	5,800

Sカルシウム管 曲管 SIBATA®

Drying Tube, calcium chloride, angle, S Joint

品目コード	上部 S	下部ゴム栓	a mm	管外径 mm	角度	価格¥ SC
007730-1945	19/38	No.2用	100	18	45°	5,000

Sカルシウム管 曲管 SIBATA®

Drying Tubes, calcium chloride, angle, S Joint

品目コード	上部 S	下部 S	a mm	b mm	c mm	管外径 mm	角度	価格¥ SC
007740-1560	15/25	15/25	134	27	30	16	60°	5,900
007740-1945	19/38	19/38	135	45	32	18	45°	7,300

S 攪拌シール ベ어링付 SIBATA®

Sealing Sleeves for Stirring Rod, bearing, S Joint

品目コード	下部 S	上部内径 mm	a mm*	b mm	価格¥ SC
007810-2440	24/40	18	47	65	24,000
007810-2942	29/42	18	47	65	24,000

*ベ어링をセットした寸法です。

*ゴム栓は4号です。

S 攪拌シール 液体シール形 SIBATA®

Sealing Sleeves for Stirring Rod, liquid Seal, S Joint

品目コード	下部 S	上部内径 mm	本体外径 mm	価格¥ SC
007820-2440	24/40	16.5	30	9,400
007820-2942	29/42	16.5	30	10,000

*ゴム栓は2号です。

☆これらの規格(寸法・角度・ジョイント・容量等)以外の製品も承っています。

*SPCについては、32ページをご参照ください。

*Sとは「共通すり合わせ」の記号です。

*記載の寸法には±の公差があり、また()は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

*カタログ品名の末尾や製品に材質マークを入れております。材質マークについては38ページをご参照ください。