

標準切削条件表

P205

Recommend Cutting Conditions

エンドミル選定表掲載 P24

End Mill Selection Chart

S コーティング

S-Coating

P198

STEC2TL



エステック2枚刃ロング刃

High Grade Powder Metallurgy H.S.S 2-Flutes Long



- 高級粉末ハイスを採用しています。
- ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
- High grade powder metallurgy HSS material.
- Longer flute length endmill for side milling and suitable for deep pocket milling.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
○	○	○	○	○		○	○		○	○

VAN:2STL・外径×刃長

単位:mm
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
3	15	55	6	<input type="checkbox"/>	
4	20	60	6	<input type="checkbox"/>	
5	25	65	6	<input type="checkbox"/>	
6	25	65	6	<input type="checkbox"/>	
	40	80	6	<input type="checkbox"/>	
7	35	80	8	<input type="checkbox"/>	
8	35	80	8	<input type="checkbox"/>	
9	45	95	10	<input type="checkbox"/>	
10	45	95	10	<input type="checkbox"/>	
11	55	110	12	<input type="checkbox"/>	
12	40	95	12	<input type="checkbox"/>	
	55	110	12	<input type="checkbox"/>	
13	55	115	12	<input type="checkbox"/>	
14	55	115	12	<input type="checkbox"/>	
15	65	130	16	<input type="checkbox"/>	
16	65	130	16	<input type="checkbox"/>	
	80	145	16	<input type="checkbox"/>	
17	65	130	16	<input type="checkbox"/>	
18	65	130	16	<input type="checkbox"/>	
19	75	150	20	<input type="checkbox"/>	

汎用

Square

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

アルミ用

For Aluminium

特殊
加工用
For Special超硬
H.S.S
エンドミル
Carbide End Mills汎用
2枚刃
Square 2Flute

汎用多刃

Square Multi

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

コンビネーション
シャンク
Combination

アルミ用

For Aluminium

キー溝用

For Key Way

特殊
加工用
For Specialハイス
エンドミル
High Speed Steel End Mills