

ADO-10D/15D/20D/25D/30D

ADO-10D



ADO-15D



ADO-20D



ADO-25D




ADO-30D



全サイズ2021年10月生産分以降順次 **R Gash** に切替生産となります。
All sizes after October 2021 production will be sequentially changed to **R Gash**.

R Gash



先端角の許容差は $140^{\circ} \begin{smallmatrix} 0^{\circ} \\ -4^{\circ} \end{smallmatrix}$ となります Tolerance of the point angle is $140^{\circ} \begin{smallmatrix} 0^{\circ} \\ -4^{\circ} \end{smallmatrix}$



ツールNo. EDP No.	直径 - シャンク径 DC - DCON	タイプ Type	有効溝長 LU	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8696200	2 - 3	10D	20	26	75	3	40	0.4 B	●	20,800
8696210	2.1 - 3	10D	21	33	75	3	40	0.4 B	●	20,800
8696220	2.2 - 3	10D	22	33	75	3	40	0.4 B	●	20,800
8696230	2.3 - 3	10D	23	33	75	3	40	0.4 B	●	20,800
8696240	2.4 - 3	10D	24	33	75	3	40	0.4 B	●	20,800
8696250	2.5 - 3	10D	25	33	75	3	40	0.5 B	●	20,800
8696260	2.6 - 3	10D	26	40	90	3	40	0.5 B	●	20,800
8696270	2.7 - 3	10D	27	40	90	3	40	0.5 B	●	20,800
8696280	2.8 - 3	10D	28	40	90	3	40	0.5 B	●	20,800
8696290	2.9 - 3	10D	29	40	90	3	40	0.5 B	●	20,800
8696300		10D	30	40	90		50	0.5	●	20,800
8698300		15D	45	55	105		50	0.5	●	25,100
8706300	3 - 3	20D	60	70	120	3	48	0.5 B	●	28,600
8726300		25D	75	85	135		48	0.5	●	30,200
8708300		30D	90	100	150		50	0.5	●	33,100

ツールNo. EDP No.	直径 - シャンク径 DC - DCON	タイプ Type	有効溝長 LU	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8696310		10D	31	45	100		50	0.6	●	20,800
8698310		15D	47	60	125		63	0.6	●	25,100
8706310	3.1	20D	62	80	140	4	58	0.6 B	●	28,600
8724310		25D	78	95	165		68	0.6	●	30,200
8708310		30D	93	102	185		81	0.6	●	33,100
8696320		10D	32	45	100		50	0.6	●	20,800
8698320		15D	48	60	125		63	0.6	●	25,100
8706320	3.2	20D	64	80	140	4	58	0.6 B	●	28,600
8724320		25D	80	95	165		68	0.6	●	30,200
8708320		30D	96	105	185		78	0.6	●	33,100
8696330		10D	33	45	100		50	0.6	●	20,800
8698330		15D	50	60	125		63	0.6	●	25,100
8706330	3.3	20D	66	80	140	4	58	0.6 B	●	28,600
8724330		25D	83	95	165		68	0.6	●	30,200
8708330		30D	99	109	185		74	0.6	●	33,100

- ・アイコンの説明はp.2をご覧ください。
- ・コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
- ・パイロットドリルに関しては、p.38の推奨加工方法を参照下さい。

- ・ See p.2 for explanation of icons.
- ・ Drills may have some discoloration, but it does not cause any performance problems.
- ・ About the recommended speed and feed rate for pilot drill, please refer p.38.

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item

NEXT



特長
Feature

加工データ
Cutting Data

3D/5D/8D

10D/15D/20D/25D/30D

油穴付き with Oil Hole

40D/50D

ガイド穴用ドリル
Pilot Drill

油穴無し Non Oil Hole

2D/4D

リーディングドリル Starter Drill

AD-LDS

切削条件表
Cutting Conditions

特殊品対応表
Production Table
by Drill Diameter

24