

2刃ショート
2 Flutes-Short

EDS

切削条件 Cutting Conditions | P841



0~0.03

(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
87488	0.8	45	2	6	D	13	6,070		
	0.85					<input type="checkbox"/>	—	—	
87489	0.9				2.2	D	12	6,070	
	0.95					<input type="checkbox"/>	—	—	
80001	1				2.5	A	13	3,550	
	1.05					<input type="checkbox"/>	—	—	
87490	1.1				3	D	12	5,520	
	1.15						<input type="checkbox"/>	—	—
87491	1.2					D	13	5,520	
	1.25					<input type="checkbox"/>	—	—	
87492	1.3				3.5	D	12	5,520	
	1.35						<input type="checkbox"/>	—	—
87493	1.4					D	13	5,520	
	1.45					<input type="checkbox"/>	—	—	
80003	1.5				4	A	12	3,240	
	1.55						<input type="checkbox"/>	—	—
87494	1.6				4.5	D	13	4,920	
	1.65						<input type="checkbox"/>	—	—
87495	1.7		D	13		4,920			
	1.75			<input type="checkbox"/>	—	—			
87496	1.8		5	D	12	4,920			
	1.85				<input type="checkbox"/>	—	—		
87497	1.9			D	13	4,920			
	1.95			<input type="checkbox"/>	—	—			
80004	2		6	A	13	3,030			
	2.05				<input type="checkbox"/>	—	—		
87501	2.1			D	13	4,690			
	2.15			<input type="checkbox"/>	—	—			
87502	2.2	50	6	6	D	13	4,690		
	2.25						<input type="checkbox"/>	—	—
87503	2.3					D	13	4,690	
	2.35						<input type="checkbox"/>	—	—
87504	2.4					D	13	4,690	
	2.45						<input type="checkbox"/>	—	—
80005	2.5					A	13	2,970	
	2.55						<input type="checkbox"/>	—	—
87505	2.6					8	D	13	4,640
	2.65							<input type="checkbox"/>	—

(単位:mm) (Unit:mm)

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)			
87506	2.7	50	6	6	D	13	4,640			
	2.75						<input type="checkbox"/>	—	—	
87507	2.8					D	13	4,640		
	2.85						<input type="checkbox"/>	—	—	
87508	2.9					D	13	4,640		
	2.95						<input type="checkbox"/>	—	—	
80006	3					A	13	2,600		
	3.05						<input type="checkbox"/>	—	—	
87509	3.1					8	8	D	23	4,030
	3.15								<input type="checkbox"/>	—
87510	3.2		D	23	4,030					
	3.25			<input type="checkbox"/>	—			—		
87511	3.3		D	23	4,030					
	3.35			<input type="checkbox"/>	—			—		
87512	3.4		D	23	4,030					
	3.45			<input type="checkbox"/>	—			—		
80007	3.5		A	23	2,600					
	3.55			<input type="checkbox"/>	—			—		
87513	3.6	60	8	8	D	23	4,030			
	3.65						<input type="checkbox"/>	—	—	
87514	3.7					D	23	4,030		
	3.75						<input type="checkbox"/>	—	—	
87515	3.8					D	23	4,030		
	3.85						<input type="checkbox"/>	—	—	
87516	3.9					D	23	4,030		
	3.95						<input type="checkbox"/>	—	—	
80008	4					A	23	2,600		
	4.05						<input type="checkbox"/>	—	—	
87517	4.1	10	10	10	D	23	4,030			
	4.15						<input type="checkbox"/>	—	—	
87518	4.2					D	23	4,030		
	4.25						<input type="checkbox"/>	—	—	
87519	4.3					D	23	4,030		
	4.35						<input type="checkbox"/>	—	—	
87520	4.4					D	23	4,030		
	4.45						<input type="checkbox"/>	—	—	
80009	4.5					A	23	2,600		
	4.55						<input type="checkbox"/>	—	—	

切削油剤はP1255をご参照下さい。 Cutting Fluid:Please refer to P1255.

次ページへ

外径 DC 4.6~8.75 NEXT

製品記号 Abbreviation	被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
	EDS	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC	~35HRC	~350HB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A、B、C、D=標準在庫品 A,B,C,D=Standard stock item. = 特定代理店在庫品 = Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

●マークの説明はP.1をご覧ください。 See page 1 for explanation of icons.

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

インテグリス
ツールズ
INTEGRIS TOOL

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

HSS SQUARE
ハイススクエア
HSS SQUARE WITH
LONG NECK
ハイスロング
ネックスクエア

HSS BALL NOSE
ハイスボール

HSS PENCIL
NECK BALL NOSE
ハイスペンシル
ネックボール

HSS CORNER RADIUS
ハイスコーナー

HSS ROUGHING
ハイスラフニング

HSS TAPER
ハイステーパ

HSS TAPER BALL NOSE
ハイステーパ
ボール

HSS TAPER
CORNER RADIUS
ハイステーパ
コーナー

HSS INVERTED TAPER
ハイス逆テーパ

HSS T-SLOT
ハイスT溝カッタ

HSS COUNTERBORING
ハイス座ぐり

HSS CHAMFERING
ハイス面取り