

ネクサスドリル レギュラ形


NEXUS DRILL REGULAR

NEXUS-GDR

切削条件 Cutting Conditions **P.419**

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。

The WDI Coating inhibits wear on the margin to achieve long tool life in high-speed machining. Providing outstanding performance in stainless steels, aluminum alloys and copper alloys.



HSSE
WDI
h8
SHANK h7
35~40°

ツールNo. EDP NO.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	先端角 SIG	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8655200	2	24	56	3	28.7	0.5	130°	A	4	1,090
8655230	2.3	27	59		29.2	0.5			5	1,270
8655250	2.5	30	62		29.6	0.6			5	1,090
8655260	2.6				29.8	0.6			5	1,210
8655280	2.8	33	65		30.2	0.7			5	1,210
8655300	3	36	68		30.5	0.7			6	1,010
8655330	3.3				29.2	0.8			7	1,270
8655340	3.4				29.5	0.8			7	1,270
8655350	3.5	39	71		29.7	0.8			7	1,270
8655400	4	43	75		30.5	0.9			8	1,360
8655420	4.2			36.2	1.2	8	1,640			
8655430	4.3	47	91	36.4	1.2	15	1,810			
8655450	4.5			37.3	1.3	20	1,640			
8655500	5	52	96	38.8	1.4	20	1,900			
8655510	5.1			38.9	1.5	17	1,900			
8655520	5.2			39.1	1.5	17	2,200			

1. 切削油剤はP.977をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	先端角 SIG	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8655550	5.5	57	101	6	39.7	1.6	120°	A	17	2,200
8655600	6				42	1.7			17	2,540
8655680	6.8	69	113	8	37.9	2	120°	A	31	3,210
8655690	6.9				38.6	2			31	3,210
8655700	7				38.8	2			31	3,020
8655800	8	75	119	10	42	2.3	120°	A	31	3,500
8655850	8.5				43.4	2.5			54	3,720
8655860	8.6	81	131	10	43.5	2.5	120°	A	56	3,720
8655880	8.8				43.9	2.5			56	4,600
8655900	9				44.8	2.6			58	3,850
8656000	10	87	137	12	48	2.9	120°	A	66	4,870
8656030	10.3				49.2	3			82	6,420
8656040	10.4	94	151	12	50	3	120°	A	84	6,420
8656050	10.5				50.2	3			84	5,910
8656100	11	51.7	3.2	89	6,130					
8656200	12	101	158	55	3.5	97	7,380			

1. Cutting fluid : Please refer to p.977.

OSGのPSシリーズ

商品シリーズ

Parts & Supply series

※詳細は▶P.959を参照下さい。 See p.959 for details

標準サイズ在庫完備! タングが無し! タングレスインサートあります。

OSGアプリならバーコードをスキャンするだけで切削条件が見れる ▶▶▶ P.6

製品記号 Abbreviation	被削材 Work Material				調質鋼				焼入鋼			ステンレス鋼	工具鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅合金	アルミ 展伸材	アルミ 合金鋳物	チタン 合金	インコネル	複合材料	マグネ シウム 合金	金属基 複合材料 (MMC)
	低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC			CFRP	AZ91D			
NEXUS-GDS	○	○								○				○	○	○						○	
NEXUS-GDR	○	○								○				○	○	○						○	

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

ドリル
DRILLS

SPECIFICATION CHARTS
形状
寸法表

タップ
TAPS

ゲージ
GAUGES

丸ダイス
ROUND DIES

転造工具
ROLLING DIES

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

CARBIDE DRILLS
超硬
ドリル

INDEXABLE DRILLS
インデキヤブル
ドリル

DIAMOND DRILLS
ダイヤモンド
ドリル

VP-GOLD DRILLS
VP-ゴールド
ドリル

EX-GOLD DRILLS
EX-ゴールド
ドリル

TDXL DRILLS
スラスト
ドリル

LATHE DRILLS
旋盤用
ドリル

STEEL FRAME/
HARD DRILLS
鉄骨用/
ハードドリル

GENERAL PURPOSE
DRILLS
ストレート
ドリル

CHAMFERING
穴面取り

FLAT DRILLS/
COUNTERBORING
フラットドリル/
窪く

CARBIDE
REAMER
超硬
リーマ

MULTIPURPOSE
TURNING
多機能
旋削用