

超小型&軽量

タテ16cm

質量140g

コンパクトボディに機能満載。
耐衝撃性がアップして本格的な
携帯仕様にバージョンアップ。



水平保持に欠かせないジンバル機構を、特殊緩衝材で本体ボディから浮かせ、直接衝撃が加わらないようにしました。落下などによる衝撃に対する信頼性が大幅に向上しました。

グリーン・イエロー・ピンクの3色をラインアップ。



グリーン イエロー ピンク

壁十文字(水平+鉛直タイプ)

・持ち運びに便利なケース付。



① BTL1101G(グリーン)
① BTL1101Y(イエロー)
① BTL1101P(ピンク)
(本体・回転台・アルミケース・
測量器用三脚取付金具(5/8インチ))
希望小売価格**85,000円**(税抜)

●アルミケース単品もご用意しています。


① BTLX119102
希望小売価格**12,000円**(税抜)

① BTL1100G(グリーン)
① BTL1100Y(イエロー)
① BTL1100P(ピンク)
(本体・プラスチックケース)
希望小売価格**65,000円**(税抜)

●プラスチックケース単品もご用意しています。

① BTLX111
希望小売価格**5,400円**(税抜)

●BTL品番末尾G・Y・P用電池カバー
BTLX121 希望小売価格**360円**(税抜)



壁一文字(鉛直タイプ)

・持ち運びに便利なケース付。




① BTL1000G(グリーン)
① BTL1000Y(イエロー)
① BTL1000P(ピンク)
(本体・プラスチックケース)
希望小売価格**45,000円**(税抜)

●プラスチックケース単品もご用意しています。

① BTLX111
希望小売価格**5,400円**(税抜)

●BTL品番末尾G・Y・P用電池カバー
BTLX121 希望小売価格**360円**(税抜)



仕様定格

光源	可視光半導体レーザー635nm ※1
出力	1mW以下 クラス1M(天ポイント:クラス2) ※2
下部光	高輝度LED ※3
線幅	2.5mm以下/5m ※4
鉛直方式	ジンバル機構(水平保持機構)
補正角度	約±4度(範囲外はライン光消灯) ※1
ライン静止時間	約5秒
指示精度	±3mm/10m
電源	アルカリ乾電池単3形(1.5V) 1本(別売) ※5
連続使用時間	約8時間(パナソニックアルカリ乾電池) at 20℃
使用周囲温度	-5~+40℃
使用相対湿度	85%RH以下
寸法	全長160×径φ32mm
本体質量	約140g(乾電池含む)

※1: レーザー光の仕様です。

※2: [クラス1M] 合理的に予見可能な運動条件下で安全な302.5~4000nmの波長範囲の光を放出するレーザー。光学器具で直接ビームを見ないこと。

[クラス2] まばたき反射を含む回避行動によって目が保護される400~700nmの波長範囲の可視光を放出するレーザー。

※3: 三脚ご使用時には、下部光(地墨ポイント)は使用できません。

※4: 1/e²輝度分布径による。(3mm/10m相当) 目視ノギス測定レベルでは1.5mm/5m相当

※5: 充電電池は使用できません。

レーザー光の照射精度

