


ボール付六角棒レンチセット



品番	セット内容(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212H-5	1.5・2・2.5・3・4・5	4,977	4,740
212H-5CN	1.5・2・2.5・3・4・5	5,187	4,940
212H-6	1.5・2・2.5・3・4・5・6	6,090	5,800
212H-6CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6	6,300	6,000
212H-8	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8	7,350	7,000
212H-8CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8	7,707	7,340
212H-10	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	9,240	8,800
212H-10CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	9,450	9,000
212DH-10	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	9,240	8,800
212DH-10CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	9,471	9,020

- ホルダー付き
- CNシリーズはパッケージ付き。
- DHシリーズのホルダーは横幅のコンパクトなタイプ。

※ボール部では本締めできません。

六角棒レンチ(インチ)



品番	サイズ(°)	レンチのキー内径(mm)	レンチのハンドル内径(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
213-3/64	3/64	12	45	0.5	525	500
213-1/16	1/16	14	50	1	525	500
213-5/64	5/64	16	56	2	525	500
213-3/32	3/32	17	61	3	525	500
213-7/64	7/64	18	65	4	525	500
213-1/8	1/8	19	70	5	525	500
213-9/64	9/64	20	75	7	651	620
213-5/32	5/32	22	80	9	651	620
213-3/16	3/16	24	86	14	651	620
213-7/32	7/32	26	93	21	777	740
213-1/4	1/4	29	102	31	924	880
213-5/16	5/16	32	112	54	1,029	980
213-3/8	3/8	35	124	88	1,554	1,480
213-7/16	7/16	38	138	131	2,016	1,920
213-1/2	1/2	41	154	191	2,646	2,520

- 仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度
- サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。

ロング六角棒レンチ(インチ)



品番	サイズ(°)	レンチのキー内径(mm)	レンチのハンドル内径(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
214-3/64	3/64	14	70	1	525	500
214-1/16	1/16	15	80	2	525	500
214-5/64	5/64	16	90	3	525	500
214-3/32	3/32	17	97	4	651	620
214-7/64	7/64	18	105	7	630	600
214-1/8	1/8	19	115	8	756	720
214-9/64	9/64	20	125	13	756	720
214-5/32	5/32	22	132	16	756	720
214-3/16	3/16	24	145	25	903	860
214-7/32	7/32	26	162	39	1,134	1,080
214-1/4	1/4	29	180	56	1,386	1,320
214-5/16	5/16	32	200	98	1,764	1,680
214-3/8	3/8	35	220	154	2,289	2,180

- 仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度
- サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。

ロング六角棒レンチセット



品番	セット内容(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
211H-2	0.71・0.89・1.27・1.5・2	1,890	1,800
211H-2CN	0.71・0.89・1.27・1.5・2	2,016	1,920
211H-4	0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4	3,171	3,020
211H-5	1.5・2・2.5・3・4・5	3,150	3,000
211H-5CN	1.5・2・2.5・3・4・5	3,276	3,120
211H-6	1.5・2・2.5・3・4・5・6	4,032	3,840
211H-6CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6	4,284	4,080
211H-8	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8	5,439	5,180
211H-8CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8	5,670	5,400
211H-10	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	7,203	6,860
211H-10CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	7,581	7,220
211DH-10	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	7,203	6,860
211DH-10CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	7,581	7,220

- ホルダー付き
- CNシリーズはパッケージ付き。
- DHシリーズのホルダーは横幅のコンパクトなタイプ。

ボール付六角棒レンチ(インチ)



品番	サイズ(°)	レンチのキー内径(mm)	レンチのハンドル内径(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212Z-1/20	1/20	12	45	0.5	1,029	980
212Z-1/16	1/16	15	50	1	1,008	960
212Z-5/64	5/64	16	56	2	1,008	960
212Z-3/32	3/32	17	61	3	1,029	980
212Z-7/64	7/64	18	65	4	1,008	960
212Z-1/8	1/8	19	70	5	1,029	980
212Z-9/64	9/64	20	75	8	1,008	960
212Z-5/32	5/32	22	80	9	1,008	960
212Z-3/16	3/16	24	86	14	1,008	960
212Z-7/32	7/32	26	93	20	1,134	1,080
212Z-1/4	1/4	29	102	30	1,260	1,200
212Z-5/16	5/16	32	112	52	1,533	1,460

- 仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度
- サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。

※ボール部では本締めできません。

ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)



品番	サイズ(°)	レンチのキー内径(mm)	レンチのハンドル内径(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212ZL-1/20	1/20	12	70	1	1,134	1,080
212ZL-1/16	1/16	15	80	2	1,134	1,080
212ZL-5/64	5/64	16	90	3	1,134	1,080
212ZL-3/32	3/32	17	97	4	1,134	1,080
212ZL-7/64	7/64	18	105	7	1,134	1,080
212ZL-1/8	1/8	19	115	8	1,134	1,080
212ZL-9/64	9/64	20	125	13	1,155	1,100
212ZL-5/32	5/32	22	132	16	1,155	1,100
212ZL-3/16	3/16	24	145	25	1,260	1,200
212ZL-7/32	7/32	26	162	38	1,512	1,440
212ZL-1/4	1/4	29	180	55	1,785	1,700
212ZL-5/16	5/16	32	200	95	2,268	2,160
212ZL-3/8	3/8	35	220	150	2,898	2,760

- 仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度
- サイズ1.5mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。

※ボール部では本締めできません。

ボール付ロング六角棒レンチセット



品番	セット内容(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212LH-5	1.5・2・2.5・3・4・5	6,090	5,800
212LH-5CN	1.5・2・2.5・3・4・5	6,300	6,000
212LH-6	1.5・2・2.5・3・4・5・6	7,476	7,120
212LH-6CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6	7,686	7,320
212LH-8	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8	9,450	9,000
212LH-8CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8	9,660	9,200
212LH-10	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	11,865	11,300
212LH-10CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	12,075	11,500
212LDH-10	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	11,886	11,320
212LDH-10CN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	12,075	11,500

- ホルダー付き
- CNシリーズはパッケージ付き。
- DHシリーズのホルダーは横幅のコンパクトなタイプ。

※ボール部では本締めできません。

六角棒レンチセット(インチ)



品番	セット内容(°)	税込価格(¥)	税抜(¥)
213H	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	4,536	4,320
213ZHCN	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	4,788	4,560
213H-12	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	7,077	6,740
213ZH-12CN	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	7,287	6,940

- ホルダー付き
- CNシリーズはパッケージ付き



六角棒レンチセット(インチ)



品番	セット内容(°)	税込価格(¥)	税抜(¥)
213K	1/16・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8	6,909	6,580

- ロールケース付き

