

穴用精密スナップリングプライヤー



品番	対応内径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4811-J0	8-13	0.9	140	3,255	3,100
4811-J1	12-25	1.25	140	3,255	3,100
4811-J2	19-60	1.8	180	3,465	3,300
4811-J3	40-100	2.25	225	3,885	3,700
4811-J4	85-140	3.2	320	6,615	6,300

- ストレートヘッド
- ヘッド仕上げ:防錆仕上げ

穴用精密スナップリングプライヤー



品番	対応内径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4821-J01	8-13	0.9	130	3,675	3,500
4821-J11	12-25	1.25	130	3,675	3,500
4821-J21	19-60	1.8	165	3,780	3,600
4821-J31	40-100	2.25	210	3,990	3,800
4821-J41	85-140	3.2	305	6,825	6,500

- 90°ベントヘッド
- ヘッド仕上げ:防錆仕上げ

軸用精密スナップリングプライヤー



品番	対応シャフト径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4911-A0	3-10	0.9	140	3,780	3,600
4911-A1	10-25	1.25	140	3,465	3,300
4911-A2	19-60	1.8	180	3,885	3,700
4911-A3	40-100	2.25	225	4,200	4,000
4911-A4	85-140	3.2	320	7,350	7,000

- ストレートヘッド
- ヘッド仕上げ:防錆仕上げ

軸用精密スナップリングプライヤー



品番	対応シャフト径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4921-A01	3-10	0.9	130	3,990	3,800
4921-A11	10-25	1.25	130	3,885	3,700
4921-A21	19-60	1.8	165	4,200	4,000
4921-A31	40-100	2.25	210	4,620	4,400
4921-A41	85-140	3.2	305	7,980	7,600

- 90°ベントヘッド
- ヘッド仕上げ:防錆仕上げ

軸用精密スナップリングプライヤー



品番	対応シャフト径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4931-A0	3-10	0.9	140	4,620	4,400

- ストレートヘッド
- 最大開き幅を調節できます
- ヘッド仕上げ:防錆仕上げ

軸用精密スナップリングプライヤー



品番	対応シャフト径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4941-A01	3-10	0.9	130	4,935	4,700

- 90°ベントヘッド
- 最大開き幅を調整できます。
- ヘッド仕上げ:防錆仕上げ


ヤットコ (カーペンタープライヤー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
5000-130	130	135	2,940	2,800
5000-160	160	215	2,940	2,800
5000-180	180	303	2,940	2,800
5000-210	210	398	3,045	2,900
5000-225	225	427	3,465	3,300
5000-250	250	563	3,780	3,600
5000-300	300	862	5,565	5,300

- プロの職人の方々に多く使用されています。
- 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
- ヘッド仕上げ:磨き
- ハンドル仕様:防錆仕上げ

ヤットコ (カーペンタープライヤー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
5001-130	130	141	2,730	2,600
5001-160	160	223	2,625	2,500
5001-180	180	316	2,730	2,600
5001-210	210	411	2,940	2,800
5001-225	225	437	3,465	3,300
5001-250	250	583	4,095	3,900
5001-300	300	903	5,880	5,600

- プロの職人の方々に多く使用されています。
- 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
- ヘッド仕上げ:磨き
- ハンドル仕様:プラスチックコーティング

ヤットコ (カーペンタープライヤー)



品番	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
5101-210	210	413	3,570	3,400

- ヘッド側面は釘が打てるようにフラットになっています。
- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
- 釘を打つ、釘を抜く両方の作業に使用できます。
- ヘッド仕上げ:磨き
- ハンドル仕様:プラスチックコーティング

蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)



品番	全長(mm)	質量(g)	ヘッド幅(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
5500-300	300	785	20	8,295	7,900

- 蹄鉄工用の万能プライヤー
- 小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。
- 自動車鉋金関連での作業にも最適です。
- 蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。
- ヘッド仕上げ:磨き
- ハンドル仕様:防錆仕上げ

蹄鉄工用プライヤー (ウィーン型)



品番	全長(mm)	質量(g)	ヘッド幅(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
5600-325	325	1020	33	9,660	9,200

- 幅の広いヘッド
- 刃の硬度は約HRC55。
- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
- 自動車鉋金関連での作業にも最適
- ヘッド仕上げ:磨き
- ハンドル仕様:防錆仕上げ

蹄鉄工用プライヤー



品番	全長(mm)	質量(g)	ヘッド幅(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
5700-360	360	1160	30.5	9,450	9,000

- 蹄鉄工用のプライヤー
- 自動車鉋金関連での作業にも最適です。
- 木材・金属を扱う作業にも使用できます。
- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
- ヘッド仕上げ:磨き
- ハンドル仕様:黒仕上げ