

パイプカッター



品番	切断能力(インチ)	切断能力(mm)	質量(kg)	税込価格(¥)	税抜(¥)
32870	3/4-2	20-50	3.1	31,920	30,400
32880	2.1/2-4	60-100	9.1	82,320	78,400
49267	3/4-2	20-50	3.1	38,850	37,000

- 強力型パイプカッター 4枚刃。
- 4枚の刃の働きでわずか130°の回転でパイプが切断できるため、一回転できないような狭い場所での切断用に最適。

チューブエキスパンダーキット



品番	品名	外径	呼び	税込価格(¥)	税抜(¥)
34152	3/8", 1/2", 3/4", 1"ヘッドおよびケース付きキット	-	-	41,685	39,700
15071	エキスパンダーハンドル	-	-	21,630	20,600
10251	エキスパンダーヘッド	3/8"	1/4"	8,715	8,300
10261	エキスパンダーヘッド	1/2"	3/8"	8,715	8,300
10271	エキスパンダーヘッド	5/8"	1/2"	8,715	8,300
10281	エキスパンダーヘッド	3/4"	5/8"	8,715	8,300
10291	エキスパンダーヘッド	7/8"	3/4"	8,715	8,300
10301	エキスパンダーヘッド	1"	-	8,715	8,300
10311	エキスパンダーヘッド	1 1/8"	1"	8,715	8,300
10321	エキスパンダーヘッド	1 1/4"	-	8,715	8,300
51206	エキスパンダーヘッド	1 3/8"	-	14,490	13,800
10341	エキスパンダーヘッド	1 1/2"	-	15,225	14,500
10351	エキスパンダーヘッド	1 5/8"	1 1/2"	15,225	14,500
10361	エキスパンダーヘッド	1 3/4"	-	15,225	14,500
58747	エキスパンダーケース	-	-	5,607	5,340

- チューブ拡管用。アルミ・銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続できます。銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現。

フレアリングツール



品番	サイズ	税込価格(¥)	税抜(¥)
70677	1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"	28,350	27,000
68302	1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"	26,250	25,000
41177	1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"	26,250	25,000
41300	1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"	70,350	67,000
41162	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"	27,090	25,800
41285	1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"	70,350	67,000
50262	4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 15, 16mm	26,250	25,000

- ラチェット機構内蔵。
- アルミや軟銅などの軟質素材用。
- 70677, 68302, 41177, 41162は、肉厚0.89mmまでの硬質銅管、真ちゅうのフレア加工が可能。
- 41300, 41285は、ステンレス鋼、硬質銅管、真ちゅうのフレア加工が可能。

管端処理機



品番	品名	税込価格(¥)	税抜(¥)
97827	100V超高速管端処理機	239,400	228,000
94682	外面クリーニングブラシ	11,130	10,600
33175	銅管用カッタ替刃	2,478	2,360
33551	銅管及びステンレス管用カッタ替刃	3,675	3,500
10343	33551カッタ替刃用ホイールレビン	1,050	1,000

- 強力な1/3HP誘導モーターが、ローラーと駆動管を高速で回転。
- 丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。
- 切断能力:銅管(12-60mm)、ステンレス管(8Su-60Su)
- モーター:1/3HP, 100V, 50/60Hz, 誘導モーター
- セット内容:外面クリーニングブラシ1本、ステンレス用リマ1本、ステンレス用カッタ替刃1個

パイプエクストラクター



品番	適合パイプ	全長(mm)	使用可能ドリル	税込価格(¥)	税抜(¥)
35605	10mm	69	12mm	2,121	2,020
35610	12mm	65	16mm	2,478	2,360
35615	20mm	81	20mm	3,066	2,920
35620	25mm	87	26mm	4,557	4,340

- 管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
- それぞれのエクストラクターにドリル径を示すマーク付き。

チューブベンダー



品番	曲げ半径R(インチ)	管サイズ(外径)	税込価格(¥)	税抜(¥)
36962	2.1/4	5/8	23,100	22,000
36972	2.7/8	3/4	26,250	25,000

- 銅管を最大180°に曲げることができます。
- クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー。これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。

チューブベンダー



品番	曲げ径(インチ)	曲げ径(mm)	管サイズ(外径(インチ))	管サイズ(外径(mm))	税込価格(¥)	税抜(¥)
36117	5/8	3/16			12,453	11,860
36122	5/8	1/4			12,159	11,580
36092	5/16	5/16			14,700	14,000
36097	5/16	3/8			13,860	13,200
36132	1.1/2	1/2			22,260	21,200
36112	16	6			12,159	11,580
36092	24	8			14,700	14,000
36102	24	10			13,860	13,200
36127	38	12			22,260	21,200

- 薄肉ステンレス管対応。

チューブベンダー



品番	曲げ半径(インチ)	曲げ半径(mm)	管外径(インチ)	管外径(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
35170	3	76	5/8	16	37,170	35,400
35175	3.3/4	95	3/4	19	59,220	56,400
35180	3.3/4	95	7/8	22	59,220	56,400

- 35170は薄肉ステンレス管15SUも可。
- ラチェット式のため非常に軽いうで確実に曲げ作業ができます。
- 35180は被覆鋼管の1/2も可。


チューブベンダー



品番	品名/仕様	税込価格(¥)	税抜(¥)
35215	1/2"薄鋼電線管を内径4"	6,048	5,760
35220	3/4"薄鋼電線管および1/2"厚鋼電線管を内径5"	9,555	9,100
35225	1"薄鋼電線管および3/4"厚鋼電線管を内径6-1/2"	14,490	13,800

- 足踏み式コンジットベンダーは30, 45, 60, 90°の目盛付で正確な角度で曲げ加工ができます。
- 薄鋼は外径表示。
- 厚鋼は内径表示。
- ハンドルは付属しておりません。

チューブベンダー



品番	仕様(m)	仕様(mm)	ハンドルサイズ	重量(kg)	税込価格(¥)	税抜(¥)
35235	1/2, 3/4	16, 22	1"	1.3	7,896	7,520
35240	1, 1 1/4	28, 36	1 1/2"	3.5	18,270	17,400

- ヒッキー型コンジットベンダーは厚鋼電線管を自由な角度に仕上げます。SGP管(銅管)にも使用可能。
- 薄鋼は外径表示。
- 厚鋼は内径表示。
- ハンドルは付属しておりません。

陶管カッター



品番	切断能力(インチ)	切断能力(mm)	質量(kg)	税込価格(¥)	税抜(¥)	
32900	2-6	50-150	11.3	128,940	122,800	
34575				交換用チェーン	63,000	60,000

- ラチェット操作ハンドルを管と平行に配置。最小の溝幅でもハンドル操作が可能。
- ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。