



ESBN型/ESDN型

SEC-30 型バイト 一般旋削用
ピンロック


本図は右勝手(R)を示す。

ホルダ

部品

寸法(mm)

型番	従来型番	在庫		高さ H	幅 B	全長 LF	刃先 WF	刃先 高さ HF	適用インサート		Fig	部品		
		R	L						型番	掲載頁		偏心軸	敷板	レンチ
ESBN R/L1212F09	ESBN R/L1212	●	●	12	12	80	9.5	11.5	SN□□0903	B40	1	P321US	—	KY40
ESBN R/L1616H09	ESBN R/L1616H32	●	●	16	16	100	13.0	15.5			1	P322US	—	
ESBN R/L1616H12	ESBN R/L1616H43	●	●	16	16	100	13.0	15.5	SN□□1204	B41~	3	P432U	—	KY40
ESBN R/L2020K12	ESBN R/L2020	●	●	20	20	125	17.0	19.5			1	P433U	—	
ESBN R/L2020K12W	ESBN R/L2020W	●	●	20	20	125	17.0	19.5			2	P433W	ESS42	
ESBN R/L2520M12	ESBN R/L2520	●	●	25	20	150	17.0	24.5			3	P434U	—	
ESBN R/L2520M12W	ESBN R/L2520W	●	●	25	20	150	17.0	24.5			2	P434W	ESS42	
ESBN R/L2525M12	ESBN R/L2525	●	●	25	25	150	22.0	24.5			1	P434U	—	
ESBN R/L2525M12W	ESBN R/L2525W	●	●	25	25	150	22.0	24.5			2	P434W	ESS42	

SEC-30 型バイト 一般旋削・面取り用
ピンロック

本図は右勝手(R)を示す。

ホルダ

部品

寸法(mm)

型番	従来型番	在庫		高さ H	幅 B	全長 LF	刃先 WF	刃先 高さ HF	適用インサート		Fig	部品		
		R	L						型番	掲載頁		偏心軸	敷板	レンチ
ESDN R/L1212F09	ESDN R/L1212	●	●	12	12	80	6.0	11.5	SN□□0903	B40	1	P321US	—	KY40
ESDN R/L1616H09	ESDN R/L1616H32	●	●	16	16	100	8.0	15.5			1	P322US	—	
ESDN R/L2020K12	ESDN R/L2020	●	●	20	20	125	10.0	19.5	SN□□1204	B41~	1	P433U	—	KY40
ESDN R/L2020K12W	ESDN R/L2020W	●	●	20	20	125	10.0	19.5			2	P433W	ESS42	
ESDN R/L2520M12	ESDN R/L2520	●	●	25	20	150	10.0	24.5			1	P434U	—	
ESDN R/L2520M12W	ESDN R/L2520W	●	●	25	20	150	10.0	24.5			2	P434W	ESS42	
ESDN R/L2525M12	ESDN R/L2525	●	●	25	25	150	12.5	24.5			1	P434U	—	
ESDN R/L2525M12W	ESDN R/L2525W	●	●	25	25	150	12.5	24.5			2	P434W	ESS42	

適用インサート ◀ DSBN型/DSDN型/DSSN型/PSBN型/PSDN型/PSSN型/PSKN型/ESBN型/ESDN型/ESSN型/ESKN型

第1推奨インサート

- インサート選択ガイド(A10~)もご参照ください。
- サイズにより、受注生産または製作できない組み合わせもございます。



切削領域	P (鋼)			M (ステンレス鋼)			K (鋳鉄)			S (難削材)			H (高硬度材)		硬脆材
	仕上切削	中切削	粗切削	仕上切削	中切削	粗切削	高速・仕上切削	仕上・中切削	中・粗切削	仕上切削	中切削	粗切削	コーテッド	ノンコート	仕上切削
連続切削	FE T1500Z	GU AC8015P	MU AC8025P	EF AC6020M	EG AC6020M	EM AC6030M	SMiボロン BN7000/BNC500	UZ AC4010K	GZ AC4010K	EF AC5015S	EG AC5015S	EM AC5015S	SMiボロン BNC2115	SMiボロン BN1000	SMiダイヤ NPD10
一般切削	SU AC8015P	GU AC8025P	MU AC8025P	EF AC6030M	EG AC6030M	EM AC6040M	SMiボロン BN7000/BNC500	GZ AC4015K	GZ AC4015K	EF AC5015S	EG AC5015S	EM AC5025S	SMiボロン BNC2125	SMiボロン BN2000	SMiダイヤ DA90
断続切削	SX AC8025P	UX AC8035P	MX AC8035P	EF AC6030M	EG AC6040M	EM AC6040M	SMiボロン BN7000/BNC500	GZ AC420K	プレーカなし AC420K	EF AC5025S	EG AC5025S	EM AC5025S	SMiボロン BNC2125	SMiボロン BN350	—
推奨切削条件	I _{SE} A10~			I _{SE} A14~			I _{SE} A16~			I _{SE} A18~			I _{SE} A20~		I _{SE} M2~

BNC500はダクタイル鋳鉄用です。