

TRIO (トリオ)

スタンダードライン -Standard Line-

FA用制御盤を研究し尽くしたハイレベル・スタンダード電源



Push-in式採用

- ・ 当社唯一のPush-in採用電源

ダイナミックブースト

- ・ 定格電流の1.5倍を出力可、ピーク負荷対応

モニタリング機能

- ・ LEDと接点で電源の出力状態をモニタリング可


TRIOの主な仕様

電源容量	単相入力タイプ	72 ~ 480W
	三相入力タイプ	120 ~ 480W
入力電圧範囲	単相入力タイプ	AC85 ~ 264V / DC99 ~ 275V
	三相入力タイプ	三相 AC320 ~ 575V DC450 ~ 780V
出力電圧ラインアップ		DC24V
使用温度範囲		-25℃ ~ 70℃




Push-in式で簡単配線

ピーク負荷に合わせて大きな容量の電源の選定するのは過去の話です。瞬時的なピーク負荷にはダイナミックブーストが有効です。



ダイナミックブースト



UNO (ウノ)

ベーシックライン -Basic Line-



横幅を抑えたスリム設計

- ・ 横幅を抑えたシリーズで、わずかなスペースでも取付け可能

高効率でエコな電源

- ・ 高い電力変換効率と少ない電力ロスを可能としたエコな電源

UNOの主な仕様

電源容量	単相入力タイプ	25 ~ 240W
入力電圧範囲	単相入力タイプ	AC 85 ~ 264V
出力電圧ラインアップ		DC 24V / 12V / 5V / 15V / 48V
使用温度範囲		-25℃ ~ 70℃



STEP (ステップ)



奥行きを抑えたフラット設計

- ・ 底の浅い盤にも最適な低床設計、横方向への密着取付けも可能

簡単な壁面取付け

- ・ 特別な金具不要で容易に壁面取付けが可能

STEPの主な仕様

電源容量	単相入力タイプ	12 ~ 100W
入力電圧範囲	単相入力タイプ	AC 85 ~ 264V
		DC 95 ~ 250V
出力電圧ラインアップ		DC 24V / 5V / 12V / 15V / 48V
使用温度範囲		-25℃ ~ 70℃



※型式により取得規格は異なります。