

S-SCLC型/A-SCLC型



内径仕上～中切削用
スクリーオン

Fig 1

Fig 2



本図は右勝手(R)を示す。

Sumi Small

ホルダ

部品

寸法(mm)

ホルダ 材質	型 番	従来型番	在庫		最小 加工径	径	高さ	全長	刃先 距離	頭部	すくい角	適用インサート		Fig	皿ねじ		レンチ (トルクス穴用)
			R	L								型 番	掲載頁			N·m	
鋼	S08H-SCLC R/L03X1-05	—	●	●	5	8	7	100	2.5	24	-15°	CC□□03X1	B74	1	BFTX016033	0.2	TRX06
	S08H-SCLC R/L03X1-06	—	●	●	6	8	7	100	3.0	28	-13°	CC□□03X1	B74	1	BFTX0203N	0.5	TRX06
	S08H-SCLC R/L04X1-07	—	●	●	7	8	7	100	3.5	32	-13°	CC□□04X1	B74	1	BFTX0203N	0.5	TRX06
	S08H-SCLC R/L04X1-08	—	●	●	8	8	7	100	4.0	37	-11°	CC□□04X1	B74	1	BFTX0203N	0.5	TRX06
	S08H-SCLC R/L0602-10	S08H-SCLC R/L 06	●	●	10	8	7	100	5.5	19	-13°	CC□□0602	B75~	2	BFTX02505N	1.1	TRX08
	S10K-SCLC R/L0602-12	S10K-SCLC R/L 06-12	●	●	12	10	9	125	6.0	21	-12°			2	BFTX02506N	1.5	
	S12M-SCLC R/L0602-14	S12M-SCLC R/L 06-14	●	●	14	12	11	150	7.0	25	-10°			2	BFTX02506N	1.5	
	S16R-SCLC R/L0602-18	—	●	●	18	16	15	200	9.0	27	-8°			2	BFTX0407N	3.0	
	S16R-SCLC R/L09T3-18	—	●	●	18	16	15	200	9.0	30	-10°	CC□□09T3	B78~	2	BFTX0407N	3.0	TRX15
	S20S-SCLC R/L09T3-22	—	●	●	22	20	18	250	11.0	30	-8°			2	BFTX0409N	3.4	
	S25T-SCLC R/L09T3-27	—	●	●	27	25	23	300	13.5	35	-6°			2	BFTX0409N	3.4	

右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。



内径仕上～中切削用
スクリーオン

Fig 1



本図は右勝手(R)を示す。

ホルダ

部品

寸法(mm)

ホルダ 材質	型 番	在庫		最小 加工径	径	高さ	全長	刃先 距離	頭部	すくい角	適用インサート		Fig	皿ねじ		レンチ (トルクス穴用)
		R	L								型 番	掲載頁			N·m	
油穴付 鋼	A08H-SCLC R/L0602-10	●	●	10	8	7	100	5.5	19	-13°	CC□□0602	B75~	1	BFTX02505N	1.1	TRX08
	A10K-SCLC R/L0602-12	●	●	12	10	9	125	6.0	21	-12°			1	BFTX02506N	1.5	
	A12M-SCLC R/L0602-14	●	●	14	12	11	150	7.0	25	-10°			1	BFTX02506N	1.5	
	A16R-SCLC R/L0602-18	●	●	18	16	15	200	9.0	27	-8°			1	BFTX02506N	1.5	
	A16R-SCLC R/L09T3-18	●	●	18	16	15	200	9.0	30	-10°	CC□□09T3	B78~	1	BFTX0407N	3.0	TRX15
	A20S-SCLC R/L09T3-22	●	●	22	20	18	250	11.0	30	-8°			1	BFTX0407N	3.0	
	A25T-SCLC R/L09T3-27	●	●	27	25	23	300	13.5	35	-6°			1	BFTX0409N	3.4	
	A25T-SCLC R/L09T3-27	●	●	27	25	23	300	13.5	35	-6°			1	BFTX0409N	3.4	

右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。