


■ チューブ⇄チューブの接続

PU SUS ユニオンストレート

RoHS対応



OP.
P.868


CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	チューブ外径 D	B	P	チューブエンド C	オリフィス径 (mm)	質量 (g)	CAD ファイル名
PU4SUS	4	31	10	15	2.8	4.7	PU4SUS
PU6SUS	6	35.2	12.5	17.1	4.3	6.4	PU6SUS
PU8SUS	8	37.8	14.5	18.1	7	9.1	PU8SUS
PU10SUS	10	41.8	17.5	20.4	9	15	PU10SUS
PU12SUS	12	48.2	21	23.6	11	22	PU12SUS
PU16SUS	16	49.8	25	24.3	13	25	PU16SUS

PG SUS 違径ユニオンストレート

RoHS対応



OP.
P.868


CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	チューブ外径 D1	チューブ外径 D2	B	P	チューブエンド C1	チューブエンド C2	オリフィス径 (mm)	質量 (g)	CAD ファイル名
PG6-4SUS	6	4	34.6	12.5	17.1	15	2.8	6.2	PG6-4SUS
PG8-6SUS	8	6	38	14.5	18.1	17.1	4.3	8.6	PG8-6SUS
PG10-8SUS	10	8	41.3	17.5	20.4	18.1	6.5	14	PG10-8SUS
PG12-10SUS	12	10	48	21	23.6	20.4	9	21	PG12-10SUS
PG16-12SUS	16	12	49.9	25	24.3	23.6	10	27	PG16-12SUS

PV SUS ユニオンエルボ

RoHS対応



OP.
P.868

CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	チューブ外径 D	P	チューブエンド C	E	d	F	T	オリフィス径 (mm)	質量 (g)	CAD ファイル名
PV4SUS	4	10	15	17	3.2	6.5	10.4	2.8	5.1	PV4SUS
PV6SUS	6	12.5	17.1	20.2	3.2	8	13.5	5	7.2	PV6SUS
PV8SUS	8	15	18.1	22.4	4.2	10	15.6	7.2	11	PV8SUS
PV10SUS	10	17.5	20.4	26.4	4.2	12	18.2	8.3	17	PV10SUS
PV12SUS	12	21	23.6	29.6	4.2	14	21.7	10	25	PV12SUS
PV16SUS	16	25	24.3	33.3	4.2	12	25.6	13	30	PV16SUS