


■ チューブ⇔チューブの接続

APY ユニオンワイ

RoHS対応

CAD
2D & 3D



単位：mm


形 式	チューブ外径 øD	チューブ内径 C	J	B	øP1	øP2	ød	F	T	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	CAD ファイル名
APY4④⑥	4	18.9	11	40.2	10.5	10.5	3.2	16.9	11	3.5	4.6	APY4
APY6④⑥	6	20.8	13	46	12.5	12.5	3.2	19.3	13	9	6.7	APY6
APY8④⑥	8	22.3	14	50	14.5	14.5	4.2	21.3	15	16	8.8	APY8
APY10④⑥	10	25	18	56.5	17.8	17.8	4.2	23.5	19	28	19	APY10
APY12④⑥	12	28.4	21	65.3	22	22	4.2	26.4	23	39	27	APY12

■ 継手⇔継手の接続

APIG 違径ニップル

RoHS対応

CAD
2D & 3D



単位：mm

形 式	適用継手径 øD1	適用継手径 øD2	B	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	CAD ファイル名
APIG6-4⑥	6	4	40	2.5	0.8	APIG6-4
APIG8-6⑥	8	6	43.5	9	1.5	APIG8-6
APIG10-8⑥	10	8	47.5	23	2.4	APIG10-8
APIG12-10⑥	12	10	53	38	3.8	APIG12-10

本ページ共通の注意事項

- ※1.形式内の④につきましては、シールゴム材質を変更される場合のみ記号：-E(EPDM)、又は記号：-N(NBR)をご記入ください。
- ※2.形式内の⑥につきましては、クリーンルーム包装仕様を希望される場合は記号：-Cをご記入ください。