


継手 ■ チューブ⇄チューブの接続

■ KU ユニオンストレート カバー付

RoHS対応



OP.
P.868

CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	チューブ外径 øD1	チューブ外径 øD2	øP1	øP2	B	チューブエンド C1	チューブエンド C2	オリフィス径 (ømm)	質量 (g)	CAD ファイル名
KU4□	4	6	10.5	10.4	36.4	17.6	15	2.5	16	KU4
KU6□	6	8	12.5	12.4	40.4	19.5	16	4	21	KU6
KU8□	8	10	14.5	14.4	41.9	20.2	17	6	26	KU8
KU10□	10	12	18.5	18.6	47.9	23.2	19.5	8	51	KU10
KU12□	12	14	21.5	21.6	54.1	26.3	23	9	80	KU12

273

標準

ミニ

バープ

耐腐蝕
用

ケミカル
用


クリーン
環境用

帯電
防止

耐
火花

■ KU ユニオンストレート カバー無し

RoHS対応



OP.
P.868

CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	チューブ外径 øD	øP	B	チューブエンド C	オリフィス径 (ømm)	質量 (g)	CAD ファイル名
KU4-1□	4	10.5	30.2	14.5	2.5	12	KU4-1
KU6-1□	6	12.5	34.6	16.6	4	18	KU6-1
KU8-1□	8	14.5	36.9	17.7	6	22	KU8-1
KU10-1□	10	18.5	41.5	20	8	41	KU10-1
KU12-1□	12	21.5	46.7	22.6	9	65	KU12-1

本ページ共通の注意事項

※.形式末尾の□には、シールゴム材質にFKMを希望される場合記号：-Fをご記入ください。

OP.
P.000

外観特殊仕様、禁油仕様、ゴム材質変更などの特殊仕様のご案内です。

CAD
2D & 3D

ホームページにてCADデータを提供しております。