


■ ネジ⇄ネジの接続

CVF ブッシュ

RoHS対応



OP.
P.868

CAD
2D & 3D


単位：mm

形 式	R	Rc	A1	A2	B	L	対辺 H	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	CAD ファイル名
CVF01-01□	R1/8	Rc1/8	8	7	26.3	22.3	14	6	22	CVF01-01_
CVF02-02□	R1/4	Rc1/4	11	9.5	33	27	17	14.5	37	CVF02-02_
CVF03-03□*	R3/8	Rc3/8	12	10.5	52	45.7	24	52	38	CVF03-03_
CVF04-04□*	R1/2	Rc1/2	15	13	62	53.8	27	78	57	CVF04-04_

*金属本体の材質は、アルミニウムとなります。

CVPF ブッシュ 弁体樹脂タイプ

RoHS対応



OP.
P.868

CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	R	Rc	A1	A2	B	L	対辺 H	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	CAD ファイル名
CVPF01-01□	R1/8	Rc1/8	8	6.5	27.7	23.7	14	7	24	CVPF01-01_
CVPF02-02□	R1/4	Rc1/4	11	9.5	34.6	28.6	17	14.3	40	CVPF02-02_

本ページ共通の注意事項

※1. テーパネジタイプのL寸法は、ねじ込み後の参考寸法です。

※2. 形式内の□には、オネジ側入力を希望される場合記号：Aを、オネジ側出力を希望される場合記号：Bをご記入ください。