

エクレマー FW

粉体 薬品 水

- 特 長
- 特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
 - 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
 - デリバリリー、サクシオン両用途に適しています。
 - 透明でホース内の流体物を確認できます。
 - 食品衛生法適合品。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)
 - 2018年(平成30年)改正食品衛生法のポジティブリスト(令和2年厚生労働省告示第196号)に適合。

■ 使用温度 ● -20℃~60℃

機械機器 食品 給排水 ポンプ
(油脂除く)

■ 標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名								
製品名	色	定尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	耐負圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径※1				
エクレマー FW 38	紫透明	50	38.1(1½)	44.3	0.4	-0.10	300	29.5
エクレマー FW 50	紫透明	50	50.5(2)	58.1	0.4	-0.10	400	44.0
エクレマー FW 75※2	紫透明	20	75.8(3)	85.0	0.3	-0.10	700	33.4

() はインチ表示です。※1 外径は参考値です。※2 受注生産品です。最低ロット300m。
注: 使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。



エクレマー CT

粉体 薬品 水

- 特 長
- 特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
 - 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
 - 透明でホース内の流体物を確認できます。
 - FWタイプに比べ屈曲性に優れています。
 - 食品衛生法適合品。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)
 - 2018年(平成30年)改正食品衛生法のポジティブリスト(令和2年厚生労働省告示第196号)に適合。

■ 使用温度 ● -20℃~60℃

機械機器 食品 給排水 ポンプ
(油脂除く)

■ 標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名								
製品名	色	定尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	耐負圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径※1				
エクレマー CT 25	紫透明	50	25.0(1)	32.5	0.4	-0.10	150	15.5
エクレマー CT 32	紫透明	50	32.0(1¼)	40.7	0.3	-0.10	200	19.5
エクレマー CT 38	紫透明	50	38.1(1½)	45.5	0.3	-0.10	250	26.5
エクレマー CT 50	紫透明	50	50.8(2)	61.0	0.3	-0.10	350	38.5
エクレマー CT 65	紫透明	20	63.5(2½)	75.0	0.3	-0.10	550	20.0
エクレマー CT 75	紫透明	20	76.2(3)	89.0	0.3	-0.10	600	31.6
エクレマー CT 90※2	紫透明	20	89.0(3½)	103.0	0.2	-0.10	700	40.0
エクレマー CT 100	紫透明	20	101.6(4)	118.0	0.2	-0.10	750	53.0

() はインチ表示です。※1 外径は参考値です。※2 受注生産品です。最低ロット100m。
注: 使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。

