

MC ナイロン®

MC901 板

| 幅 mm×長さ mm 厚さ mm | 600×1200 質量 (kg/ 枚) | 1000×1000 質量 (kg/ 枚) | 1000×2000 質量 (kg/ 枚) |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | 4.2 | 5.8 | 11.6 |
| 7 | 5.8 | 8.1 | 16.2 |
| 10 | 8.4 | 11.6 | 23.2 |
| 12 | 10.0 | 13.9 | 27.8 |
| 15 | 12.5 | 17.4 | 34.8 |
| 20 | 16.7 | 23.2 | 46.4 |
| 25 | 20.9 | 29.0 | 58.0 |
| 30 | 25.1 | 34.8 | 69.6 |
| 35 | 29.2 | 40.6 | 81.2 |
| 40 | 33.4 | 46.4 | 92.8 |
| 45 | 37.6 | 52.2 | 104.4 |
| 50 | 41.8 | 58.0 | 116.0 |
| 60 | 50.1 | 69.6 | — |
| 70 | 58.5 | 81.2 | — |
| 80 | 66.8 | 92.8 | — |
| 90 | 75.2 | 104.4 | — |
| 100 | 83.5 | 116.0 | — |
| 110 | 91.9 | — | — |
| 120 | 100.2 | — | — |
| 130 | 108.6 | — | — |
| 140 | 116.9 | — | — |

| 幅 mm×長さ mm 厚さ mm | 600×600 質量 (kg/ 枚) |
|---------------------|-----------------------|
| 150 | 62.6 |

プレーナー加工なし

寸法公差表 ■ (単位: mm)

MC901 板

| 厚さ | 公差 |
|------------|-----------|
| 5 ~ 20 | 0 ~ +1.5 |
| 25 ~ 45 | 0 ~ +2.0 |
| 50 ~ 140 | 0 ~ +3.5 |
| 150 | 0 ~ +15.0 |
| 幅 | 公差 |
| 600, 1000 | 0 ~ +15.0 |
| 長さ | 公差 |
| 600 ~ 2000 | 0 ~ +20.0 |

MC901 丸棒

| 長さ mm 外径 mm | 500 質量 (kg/ 本) | 1000 質量 (kg/ 本) | 300 質量 (kg/ 本) |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 20 | 0.2 | 0.4 | — |
| 25 | 0.3 | 0.6 | — |
| 30 | 0.4 | 0.8 | — |
| 35 | 0.6 | 1.1 | — |
| 40 | 0.7 | 1.5 | — |
| 45 | 0.9 | 1.8 | — |
| 50 | 1.1 | 2.3 | — |
| 55 | 1.4 | 2.8 | — |
| 60 | 1.6 | 3.3 | — |
| 65 | 1.9 | 3.8 | — |
| 70 | 2.2 | 4.5 | — |
| 75 | 2.6 | 5.1 | — |
| 80 | 2.9 | 5.8 | — |
| 85 | 3.3 | 6.6 | — |
| 90 | 3.7 | 7.4 | — |
| 95 | 4.1 | 8.2 | — |
| 100 | 4.6 | 9.1 | — |
| 110 | 5.5 | 11.0 | — |
| 120 | 6.6 | 13.1 | — |
| 130 | 7.7 | 15.4 | — |
| 140 | 8.9 | 17.8 | — |
| 150 | 10.2 | 20.5 | 6.1 |
| 160 | 11.7 | 23.3 | 7.0 |
| 170 | 13.2 | 26.3 | — |
| 180 | 14.8 | 29.5 | 8.9 |
| 190 | 16.4 | 32.9 | — |
| 200 | 18.2 | 36.4 | 10.9 |
| 225 | 23.0 | 46.0 | 13.8 |
| 250 | 28.5 | 57.0 | 17.1 |
| 275 | 34.4 | — | 20.7 |
| 300 | 41.0 | — | 24.6 |
| 325 | 48.1 | — | 28.9 |
| 350 | 55.8 | — | 33.5 |
| 375 | 64.0 | — | 38.4 |
| 400 | 72.8 | — | 43.7 |
| 450 | 92.2 | — | 55.3 |
| 500 | — | — | 68.3 |
| 600 | — | — | 98.3 |

寸法公差表 ● (単位: mm)

MC901 丸棒

| 外径 | 公差 |
|----------------|--------------|
| 20 ~ 35 | +0.1 ~ +1.0 |
| 40 ~ 50 | +0.1 ~ +3.0 |
| 55 ~ 140 | +0.1 ~ +4.0 |
| 150 ~ 250 | +0.1 ~ +5.0 |
| 長さ | 公差 |
| 300, 500, 1000 | +1.0 ~ +15.0 |

MC901 丸棒

(外径 275mm 以上 × 長さ 500mm)

| 外径 | 公差 |
|-----------|--------------|
| 275 ~ 350 | +0.1 ~ +8.0 |
| 375 ~ 450 | +0.1 ~ +15.0 |
| 長さ | 公差 |
| 500 | +1.0 ~ +15.0 |

MC901 丸棒

(外径 275mm 以上 × 長さ 300mm)

| 外径 | 公差 |
|-----------|--------------|
| 275 ~ 300 | +0.1 ~ +5.0 |
| 325 ~ 400 | +0.1 ~ +8.0 |
| 450 ~ 600 | +0.1 ~ +10.0 |
| 長さ | 公差 |
| 300 | +1.0 ~ +15.0 |

- 質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。
- 黒色 (太字) 数値: 在庫品 青色 (斜体) 数値: 受注生産品

- 受注生産品に関しましては、最低受注数を申し受ける場合がございます。詳しくは当社までお問合せください。