


EH 23080.

フランジ・ナット

DIN6331
(高さ=1.5d)



締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

材質:

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、リン酸塩処理
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

製品番号 熱処理鋼	製品番号 ステンレス鋼*	d ₁	a	d ₂	e	m	熱処理鋼 s	ステンレス s	μg
23080.0006	-	M 6	3.0	14	11.5	9	10	-	5
23080.0008	23080.0108	M 8	3.5	18	15.0	12	13	13	12
23080.0010	23080.0110	M 10	4.0	22	18.5	15	16	17	22
23080.0012	23080.0112	M 12	4.0	25	20.8	18	18	19	30
23080.0014*	-	M 14	4.0	28	24.2	21	21	-	47
23080.0016	23080.0116	M 16	5.0	31	27.7	24	24	24	67
23080.0018*	-	M 18	5.0	34	31.2	27	27	-	97
23080.0020	23080.0120	M 20	6.0	37	34.6	30	30	30	129
23080.0022*	-	M 22	6.0	40	39.3	33	34	-	179
23080.0024	-	M 24	6.0	45	41.6	36	36	-	221
23080.0030	-	M 30	8.0	58	53.1	45	46	-	468
23080.0036	-	M 36	10.0	68	63.5	54	55	-	783

* この寸法のもはDIN規格にはありません。

