

別販売品 パワーミキサ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

かくはん材料 推奨機種

リシン
プラスタ
PM-851
PM-1011
PM-1511
PMT-1362A

リシン
プラスタ
漆喰
せんい壁
PM-1011
PM-1511
PMT-1362A
PM-311

漆喰
せんい壁
すき入りプラスタ
PMT-1362A
PM-311

リシン
プラスタ
漆喰
せんい壁
PM-311

リシン
プラスタ
漆喰
せんい壁
PMT-1362A
PM-311

スクリュー

スクリューφ100
(スクリュー取付ネジL45付)
スクリュー取付ネジ
L45
ステンレス製
コードNo. 6073551 1,700円

スクリューφ150
(スクリュー取付ネジL45付)
スクリュー取付ネジ
L45
ステンレス製
コードNo. 6073561 2,000円

リング付スクリューφ135
(六角ボルト・スクリュー取付ネジ
L32付)
スクリュー取付ネジ
L32
アルミ製
コードNo. 6075661 1,980円

リング付スクリューφ150
(六角ボルト・スクリュー取付ネジ
L32付)
スクリュー取付ネジ
L32
ステンレス製
コードNo. 6075611 3,300円

リング付ダブルスクリューφ150
(スクリュー取付ネジL45付)
スクリュー取付ネジ
L45
ステンレス製
コードNo. 6076025 3,900円

タコ足スクリューφ180
(六角ボルト付)
アルミ製
コードNo. 6073541 3,700円

スクリューφ220
(六角ボルト付)
アルミ製
コードNo. 6073531 4,400円

3枚スクリューφ180
(六角ボルト付)
アルミ製
コードNo. 6073501 2,000円

シャフト

シャフト500mm
(φ12×500, M12)
ステンレス製
コードNo. 6076107 2,600円

シャフト600mm
(φ12×600, M12)
ステンレス製
コードNo. 6076127 2,600円

ジョイント

ジョイント
(M12・W5/8-11UNF)
ステンレス製
コードNo. 6076137 1,800円

ジョイント
(M12・1/2-20UNF)
ステンレス製
コードNo. 6076117 1,800円

商品本体

高粘度用
スピンドルネジサイズ
(W5/8-11)
※PM-303

中粘度材攪拌用
スピンドルネジサイズ
(W5/8-11)
※PM-1103

低粘度材攪拌用
スピンドルネジサイズ
(W5/8-11)
※PM-1503

高粘度用
スピンドルネジサイズ
(1/2-20UNF)
※PM-310

高粘度用
スピンドルネジサイズ
(1/2-20UNF)
PM-311

高低粘度材攪拌用
スピンドルネジサイズ
(1/2-20UNF)
※PMT-1362

高低粘度材攪拌用
スピンドルネジサイズ
(1/2-20UNF)
PMT-1362A

中粘度材攪拌用
スピンドルネジサイズ
(1/2-20UNF)
PM-851

中粘度材攪拌用
スピンドルネジサイズ
(1/2-20UNF)
※PM-1010

中粘度材攪拌用
スピンドルネジサイズ
(1/2-20UNF)
PM-1011

低粘度材攪拌用
スピンドルネジサイズ
(1/2-20UNF)
※PM-1510

低粘度材攪拌用
スピンドルネジサイズ
(1/2-20UNF)
PM-1511

※印は旧型商品です。



1 縮穴あけ
2 研削
3 磨削
4 かくはん
5 切断
6 切削
7 木工機
8 集じん風
9 ウィンチ
10 エアツール
11 溶接
12 発電機
13 給排水
14 焼墨接
15 却出着
16 チップソー
17 デイスク
18 モンド
19 ブレード
20 砥石
21 マイシリース
22 エントリーモデル