

メカジョイント式ロッドレスシリンダ／基本形

25A-MY1B Series

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

型式表示方法



ø16, ø20, ø50, ø63 **25A-MY1B** **20** **-300** **-M9BW**

ø25, ø32, ø40 **25A-MY1B** **25** **-300** **Z-M9BW**

二次電池対応シリーズ

基本形

シリンダチューブ内径

16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm

配管形式

無記号	標準形
G	集中配管形

オートスイッチ
追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

オートスイッチ

無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)

※チューブ内径により適用オートスイッチは異なります。
P.205をよく確認のうえご選定ください。

シリンダストローク(mm)

チューブ内径	標準ストローク※	ロングストローク	製作可能最大ストローク
16	100,200,300,400 500,600,700,800 900,1000,1200,1400 1600,1800,2000	標準ストロークを超える 2001~3000mm(1mm刻み) のストローク	3000
20, 25, 32 40, 50, 63	※1ストロークから1mm 刻みで対応可能です。	標準ストロークを超える 2001~5000mm(1mm刻み) のストローク	5000

手配例

*ロングストロークも標準ストロークと同様に手配可能 25A-MY1B20-3000L-M9BW
※49ストローク以下ではエアクッションの能力低下およびオートスイッチの複数取付不可となる場合がありますのでご注意ください。

ø16の場合


ストローク調整ユニット記号

		右側ストローク調整ユニット			
		ユニットなし	A: アジャストボルト付		
			ショート スベサ付	ロング スベサ付	
左側ストローク調整ユニット	ユニットなし	無記号	SA	SA6	SA7
	A: アジャストボルト付	AS	A	AA6	AA7
	ショートスベサ付	A6S	A6A	A6	A6A7
	ロングスベサ付	A7S	A7A	A7A6	A7


ø20~ø40の場合

		右側ストローク調整ユニット										
		ユニット なし	A:アジャストボルト付				L:低荷重用ショックアブソーバ+ アジャストボルト付			H:高荷重用ショックアブソーバ+ アジャストボルト付		
			ショート スベサ付	ロング スベサ付			ショート スベサ付	ロング スベサ付			ショート スベサ付	ロング スベサ付
左側ストローク調整ユニット	ユニットなし	無記号	SA	SA6	SA7	SL	SL6	SL7	SH	SH6	SH7	
	A:アジャストボルト付	AS	A	AA6	AA7	AL	AL6	AL7	AH	AH6	AH7	
	ショートスベサ付	A6S	A6A	A6	A6A7	A6L	A6L6	A6L7	A6H	A6H6	A6H7	
	ロングスベサ付	A7S	A7A	A7A6	A7	A7L	A7L6	A7L7	A7H	A7H6	A7H7	
	L:低荷重用ショックアブソーバ+ アジャストボルト付	LS	LA	LA6	LA7	L	LL6	LL7	LH	LH6	LH7	
	ショートスベサ付	L6S	L6A	L6A6	L6A7	L6L	L6	L6L7	L6H	L6H6	L6H7	
	ロングスベサ付	L7S	L7A	L7A6	L7A7	L7L	L7L6	L7	L7H	L7H6	L7H7	
	H:高荷重用ショックアブソーバ+ アジャストボルト付	HS	HA	HA6	HA7	HL	HL6	HL7	H	HH6	HH7	
ショートスベサ付	H6S	H6A	H6A6	H6A7	H6L	H6L6	H6L7	H6H	H6	H6H7		
ロングスベサ付	H7S	H7A	H7A6	H7A7	H7L	H7L6	H7L7	H7H	H7H6	H7		

ストローク調整ユニット装着図



H6H7装着例



※スベサは、ストローク調整ユニットをストロークの中間位置で固定するための取付金具です。

※25A-MY1B50, 63は、ストローク調整ユニット付の設定はありません。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。 [詳細はこちら](#)