

製品仕様一覧

漏洩補修クランプ

		直管溶接部・ピンホール用	ピンホール用	エルボ・チーズ溶接部・ピンホール用
				
		ストラップ・クランプ C タイプ	ストラップ・クランプ CU タイプ	ストラップ・スリムクランプ CS タイプ NEW
		直管溶接部・ピンホール用 日水協認証	銅管専用・ピンホール用	エルボ・チーズ溶接部用
漏洩箇所	銅管ネジ継手	—	—	—
	ドレネージ継手	—	—	—
	ピンホール	●	● ^{*1}	●
	溶接部（突き合せ）	●	—	●
適用配管	外径が銅管と同一サイズの配管 （ポリエチレン管には使用できません）	●	—	●
	水道用铸铁管	—	—	—
	建築用銅管	—	●	—
適用管サイズ		20A～700A ^{*2}	25A～40A（銅管サイズ）	40A～300A
適用流体	EPDM（水・温水・空気・薬品）	●	●	●
	NBR（有機ガス・油類）	●	—	●
蒸気の対応		▲ ^{*3}	—	—
適用温度	EPDM	−30℃～100℃	−30℃～80℃	−30℃～60℃ （無圧配管の場合は90℃まで）
	NBR	−20℃～80℃	—	
使用圧力	水・薬品・油類・給湯	20A～400A：1.0MPa 450A・500A：0.8MPa 600A・700A：0.75MPa	1.0MPa	40A～250A：1.0MPa 300A：0.8MPa
	空気・有機ガス	0.7MPa	0.7MPa	0.7MPa
ボルトの種類	六角ボルト 	20A～40A	●	—
	六角穴付きボルト 	50A～700A	—	●
ゴムの交換		● 20A～40Aのみ	●	—

*1＝継手のロウ付け部には使用できません。直管部のピンホールの漏洩に限り使用可能です。

*2＝800A以上はスイス製輸入品にて対応可能です。

*3＝蒸気配管については、EPDMゴムの20A～150Aに限り、160℃で3ヶ月（当社実験）、140℃で1年程度使用可能です。

*4＝水、空気にも使用可能です。

*5＝流体が薬品および給湯の場合は使用できません。