


## ショーボンド継手セット・同径ティー

# B303

### ■セット内容

- ストラブ・グリップGタイプ ……………3個
- SB同径ティー B203……………1個

★ご用命の際は型式番号B303と、呼び径をご指定ください。  
★SBジョイントの使用圧力は、1.0MPa



### ■SB同径ティー B203寸法表

(単位：mm)

| 呼び径   |      | D     | M/C | R | L   | Sc/Sm | T   |
|-------|------|-------|-----|---|-----|-------|-----|
| Su    | A    |       |     |   |     |       |     |
| 40Su  | 32A  | 42.7  | 70  | 6 | 140 | 42.7  | 1.2 |
| 50Su  | 40A  | 48.6  | 80  | 6 | 160 | 49.7  | 1.2 |
| 60Su  | 50A  | 60.5  | 90  | 6 | 180 | 53.8  | 1.5 |
| 75Su  | 65A  | 76.3  | 110 | 7 | 220 | 64.9  | 1.5 |
| 80Su  | 80A  | 89.1  | 120 | 7 | 240 | 68.5  | 2.0 |
| 100Su | 100A | 114.3 | 130 | 7 | 260 | 65.9  | 2.0 |
| 125Su | 125A | 139.8 | 150 | 8 | 300 | 72.0  | 2.0 |
| 150Su | 150A | 165.2 | 160 | 8 | 320 | 69.4  | 3.0 |

●サイズによっては受注生産品となりますので、納期についてはお問い合わせください。


## ショーボンド継手セット・径違いティー

# B304

### ■セット内容

- ストラブ・グリップGタイプ ……………3個
- SB径違いティー B204……………1個

★ご用命の際は型式番号B304と、呼び径をご指定ください。  
★SBジョイントの使用圧力は、1.0MPa



### ■SB径違いティー B204寸法表

(単位：mm)

| 呼び径         |           | D1    | D2    | M/C | R | L   | Sc   | Sm   | T1  | T2  |
|-------------|-----------|-------|-------|-----|---|-----|------|------|-----|-----|
| Su          | A         |       |       |     |   |     |      |      |     |     |
| 50Su×40Su   | 40A×32A   | 48.6  | 42.7  | 80  | 6 | 160 | 52.7 | 49.7 | 1.2 | 1.2 |
| 60Su×40Su   | 50A×32A   | 60.5  | 42.7  | 90  | 6 | 180 | 62.7 | 53.8 | 1.5 | 1.2 |
| 60Su×50Su   | 50A×40A   | 60.5  | 48.6  | 90  | 6 | 180 | 59.7 | 53.8 | 1.5 | 1.2 |
| 75Su×50Su   | 65A×40A   | 76.3  | 48.6  | 110 | 7 | 220 | 78.7 | 64.9 | 1.5 | 1.2 |
| 75Su×60Su   | 65A×50A   | 76.3  | 60.5  | 110 | 7 | 220 | 72.8 | 64.9 | 1.5 | 1.5 |
| 80Su×60Su   | 80A×50A   | 89.1  | 60.5  | 120 | 7 | 240 | 82.8 | 68.4 | 2.0 | 1.5 |
| 80Su×75Su   | 80A×65A   | 89.1  | 76.3  | 120 | 7 | 240 | 74.9 | 68.4 | 2.0 | 1.5 |
| 100Su×75Su  | 100A×65A  | 114.3 | 76.3  | 130 | 7 | 260 | 84.9 | 65.9 | 2.0 | 1.5 |
| 100Su×80Su  | 100A×80A  | 114.3 | 89.1  | 130 | 7 | 260 | 78.5 | 65.9 | 2.0 | 2.0 |
| 125Su×80Su  | 125A×80A  | 139.8 | 89.1  | 150 | 8 | 300 | 97.5 | 72.1 | 2.0 | 2.0 |
| 125Su×100Su | 125A×100A | 139.8 | 114.3 | 150 | 8 | 300 | 84.9 | 72.1 | 2.0 | 2.0 |
| 150Su×100Su | 150A×100A | 165.2 | 114.3 | 160 | 8 | 320 | 94.9 | 69.4 | 3.0 | 2.0 |
| 150Su×125Su | 150A×125A | 165.2 | 139.8 | 160 | 8 | 320 | 82.1 | 69.4 | 3.0 | 2.0 |

●サイズによっては受注生産品となりますので、納期についてはお問い合わせください。