


エンドミル選定表掲載 P24  
End Mill Selection Chart

ノンコーティング P164  
Non-Coating

# SA GVR2T

SA (TiAlN) コーティング超硬ラジアス2枚刃  
SA(TiAlN)-Coating 2-Flutes Carbide Corner Radius



- コーナR加工や曲面切削加工に最適です。
- コーナ欠け防止にも活用できます。
- Suitable for corner radius and copy grinding.
- Strong design for prevent chipping off.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(40HRC)	(50HRC)	(60HRC)		
	◎	◎	◎	○	○	◎	○			○

VAN:2SAGVR・外径×R

単位:mm  
Unit:mm

外径 Diameter	R Radius	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock
3	0.5	10	50	6	●
	1	12	60	6	●
4	0.5	12	60	6	●
	1	12	60	6	●
5	0.5	15	60	6	●
	1	15	60	6	●
6	0.5	15	60	6	●
	1	15	60	6	●
8	0.5	20	70	8	●
	1	20	70	8	●
	1.5	20	70	8	●
	2	20	70	8	●
10	0.5	25	90	10	●
	1	25	90	10	●
	1.5	25	90	10	●
	2	25	90	10	●
12	0.5	30	90	10	●
	1	30	90	12	●
	1.5	30	90	12	●
	2	30	90	12	●
16	0.5	30	90	12	●
	1	40	110	16	●
	2	40	110	16	●
16	1	40	110	16	●
	3	40	110	16	●

汎用  
Square

ハイ  
ヘリックス  
High Helix

ラフィング  
Roughing

ボール  
エンド  
Ball Nose

コーナR  
Corner Radius

アルミ用  
For Aluminium

特殊  
加工用  
For Special

超硬エンドミル  
Carbide End Mills

汎用  
2枚刃  
Square 2Flute

汎用多刃  
Square Multi

ハイ  
ヘリックス  
High Helix

ラフィング  
Roughing

ボール  
エンド  
Ball Nose

コーナR  
Corner Radius

コンビネーション  
シャンク  
Combination

アルミ用  
For Aluminium

キー溝用  
For Key Way

特殊  
加工用  
For Special

ハイスエンドミル  
High Speed Steel End Mills