

NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ

VFN2000N Series



インターフェイス面はNAMUR規格に準拠

● NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能

型式表示方法

VFN2 1 20 N - 5 D Z - 02 F -

ソレノイド

1	シングルソレノイド
2	ダブルソレノイド

NAMUR規格準拠

電圧

1	AC100V, 50/60Hz
2	AC200V, 50/60Hz
3	AC110~120V, 50/60Hz
4	AC220V, 50/60Hz
5	DC24V
6	DC12V
7	AC240V, 50/60Hz

その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

リード線取出し方法

G	グロメット
E	グロメットターミナル
T	コンジットターミナル
D	DIN形ターミナル
DO	DIN形ターミナル (コネクタなし)
Y ^{注)}	DIN形ターミナル
YO ^{注)}	DIN形ターミナル (コネクタなし)

注) DIN 43650 Form B 対応

ねじの種類

無記号	Rc (PT)
F	G (PF)
N	NPT

手動操作の種類

無記号	ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
A	ノンロックプッシュ式 (突出形)
B	ロック式 (要工具形)

ランプ・サージ電圧保護回路

無記号	なし
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付
S ^{注)}	サージ電圧保護回路付


注) グロメットタイプのみ適用可。

CE/UKCA対応


無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

JIS記号

シングルソレノイド



ダブルソレノイド



仕様

バルブ仕様	弁構造	弾性体シール		
	使用流体	空気		
	最高使用圧力	0.9MPa {130PSI}		
	最低使用圧力	0.15MPa {22PSI}		
	周囲温度および使用流体温度	-10~+60℃ ^{注1)}		
	給油	不要 ^{注2)}		
	パイロット弁手動操作	ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形/突出形) / ロック式 (要工具形)		
	保護構造	防塵		
	管接続口径	1/4		
	Cv値 (有効断面積)	下記の流量特性表をご参照ください。		
質量	下記の質量表をご参照ください。			
その他	シリンダポートはNAMUR規格適合のインターフェイスとすること			
電気仕様	コイル定格電圧	DC12V, 24V, AC100V, 110~120V, 200V, 220V, 240V (50/60Hz)		
	許容電圧変動	定格電圧の-15~+10%		
	コイル絶縁の種類	B種相当		
	皮相電力 AC (消費電力)	起動	5.0VA/60Hz, 5.6VA/50Hz	
		励磁	2.3VA (1.5W)/60Hz, 3.4VA (2.1W) 9/50Hz	
消費電力 DC	1.8W			
リード線取出し方法	グロメット、グロメットターミナル、コンジットターミナル、DIN形ターミナル			

注1) 低温の場合は、ドライエアでご使用ください。

注2) 給油する場合には、タービン油1種 (ISO VG32) を使用してください。

流量特性

2位置	ソレノイド	流量特性					
		1→4/2 (P→A/B)			4/2→5/3 (A/B→EA/EB)		
		C	b	Cv	C	b	Cv
	シングルソレノイド	3.48	0.25	0.85	4.57	0.17	1.06
	ダブルソレノイド	3.48	0.25	0.85	4.57	0.17	1.06

質量表

型式	質量
VFN2120N-5D-02F	260
VFN2220N-5D-02F	400

(g)