


**DC□N型 ひし形80°チップ対応**  
CoroTurn® RC ダブルクランプ



切りみ角 95° DCLN	□ 型番	適用チップ	寸法、mm						1) Nm	クランプセット <sup>2)</sup>	シム	シムスクリュー	レンチ (トルクス プラス)	
			H	B	LF	OHX	HF	WF						
 すくい角: -6° 切れ刃傾き角: -6°	09	DCLNR/L 1616H 09*	CN□□ 09 03	16	16	100	24.8	16	20	1.7	5412 028-011	5322 236-04	5513 020-04	5680 051-03 (9IP)
		DCLNR/L 2020K 09	CN□□ 09 03	20	20	125	24.8	20	25	1.7	5412 028-011	5322 236-04	5513 020-04	5680 051-03 (9IP)
		DCLNR/L 2525M 09	CN□□ 09 03	25	25	150	24.8	25	32	1.7	5412 028-011	5322 236-04	5513 020-04	5680 051-03 (9IP)
	12	DCLNR/L 1616H 12	CN□□ 12 04	16	16	100	32.2	16	20	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 236-03	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
		DCLNR/L 2020K 12	CN□□ 12 04	20	20	125	32	20	25	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 234-01	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
		DCLNR/L 2525M 12	CN□□ 12 04	25	25	150	32	25	32	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 234-01	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
		DCLNR/L 3225P 12	CN□□ 12 04	32	25	170	32	32	32	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 234-01	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
		DCLNR/L 3232P 12	CN□□ 12 04	32	32	170	32.2	32	40	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 234-01	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
		DCLNR/L 4040S 12	CN□□ 12 04	40	40	250	32.2	40	50	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 234-01	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
	16	DCLNR/L 2525M 16	CN□□ 16 06	25	25	150	39	25	32	6.4	5412 028-031 <sup>2)</sup>	5322 234-03	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)
		DCLNR/L 3225P 16	CN□□ 16 06	32	25	170	39	32	32	6.4	5412 028-031 <sup>2)</sup>	5322 234-03	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)
		DCLNR/L 3232P 16	CN□□ 16 06	32	32	170	39	32	40	6.4	5412 028-031 <sup>2)</sup>	5322 234-03	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)
	19	DCLNR/L 2525M 19	CN□□ 19 06	25	25	150	43.7	25	32	6.4	5412 028-041	5322 236-01	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)
		DCLNR/L 3232P 19	CN□□ 19 06	32	32	170	43.2	32	40	6.4	5412 028-041	5322 236-01	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)
		DCLNR/L 4040S 19	CN□□ 19 06	40	40	250	43.4	40	50	6.4	5412 028-041	5322 236-01	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)
	25	DCLNR/L 4040S 25	CN□□ 25 09	40	40	250	53.2	40	50	9.5	5412 028-051	5322 234-05	5513 020-08	5680 043-15 (25IP)
		DCLNR/L 5050T 25	CN□□ 25 09	50	50	300	53.2	50	60	9.5	5412 028-051	5322 234-05	5513 020-08	5680 043-15 (25IP)

※左勝手のみ受注生産品

切りみ角 75° DCKN	□ 型番	適用チップ	寸法、mm						1) Nm	クランプセット <sup>2)</sup>	シム	シムスクリュー	レンチ (トルクス プラス)		
			H	B	LF	OHX	HF	WF							
 すくい角: -6° 切れ刃傾き角: -6°	12	DCKNR/L 2020K 12	CN□□ 12 04	20	20	125	21.2	20	25	128.09	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 234-01	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
		DCKNR/L 2525M 12	CN□□ 12 04	25	25	150	21.1	25	32	153.09	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 234-01	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
		DCKNR/L 3225P 12	CN□□ 12 04	32	25	170	21.1	32	32	173.09	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 234-01	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
	16	DCKNR/L 3232P 16	CN□□ 16 06	32	32	170	26	32	40	173.8	6.4	5412 028-031 <sup>2)</sup>	5322 234-03	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)

切りみ角 75° DCBN	□ 型番	適用チップ	寸法、mm						1) Nm	クランプセット <sup>2)</sup>	シム	シムスクリュー	レンチ (トルクス プラス)	
			H	B	LF	OHX	HF	WF						
 すくい角: -6° 切れ刃傾き角: -6°	12	DCBNR/L 2020K 12	CN□□ 12 04	20	20	125	34.2	20	17	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 234-01	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
		DCBNR/L 2525M 12	CN□□ 12 04	25	25	150	34.6	25	22	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 234-01	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
		DCBNR/L 3225P 12	CN□□ 12 04	32	25	170	34.6	32	22	3.9	5412 028-021 <sup>2)</sup>	5322 234-01	5513 020-02	5680 049-01 (15IP)
	16	DCBNR/L 2525M 16	CN□□ 16 06	25	25	150	41.5	25	22	6.4	5412 028-031 <sup>2)</sup>	5322 234-03	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)
		DCBNR/L 3225P 16	CN□□ 16 06	32	25	170	32	32	22	6.4	5412 028-031 <sup>2)</sup>	5322 234-03	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)
		DCBNR/L 3232P 16	CN□□ 16 06	32	32	170	41.6	32	27	6.4	5412 028-031 <sup>2)</sup>	5322 234-03	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)
	19	DCBNR/L 3232P 19	CN□□ 19 06	32	32	170	46.1	32	27	6.4	5412 028-041	5322 236-01	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)
		DCBNR/L 4040S 19	CN□□ 19 06	40	40	250	46.7	40	35	6.4	5412 028-041	5322 236-01	5513 020-07	5680 043-14 (20IP)

適用チップ A17 切削条件 A112 部品 A184 トルクレンチ A203