


## CoroMill® 345

径：40 - 250mm

## 正面フライスカッター



円筒シャンク




DC mm	型番		対数	対数	対数	対数	対数	対数
	コースピッチ (刃数少)	クロスピッチ (刃数中)						
円筒シャンク								
40	345-040A32-13L		-	3	345-040A32-13M		-	4
50	345-050A32-13L		-	3	345-050A32-13M		-	4
アーバ取付(ミリタイプ)								
40	345-040Q22-13L		-	3	345-040Q22-13M		-	4
50	345-050Q22-13L		-	3	345-050Q22-13M		-	4
63	345-063Q22-13L		-	4	345-063Q22-13M		-	5
80	345-080Q27-13L		-	4	345-080Q27-13M		-	6
100	345-100Q32-13L		-	5	345-100Q32-13M		-	7
125	345-125Q40-13L		-	6	345-125Q40-13M		-	8
160	345-160Q40-13L		-	7	345-160Q40-13M		-	10
200	-		-	8	345-200Q60-13M		-	12
250	-		-	10	345-250Q60-13M		-	14
アーバ取付(FMAタイプ)								
80	A345-080J25-13L		-	4	A345-080J25-13M		-	6
100	A345-100J31-13L		-	5	A345-100J31-13M		-	7
125	A345-125J38-13L		-	6	A345-125J38-13M		-	8
160	A345-160J51-13L		-	7	A345-160J51-13M		-	10
200	A345-200J47-13L		-	8	A345-200J47-13M		-	12
250	A345-250J47-13L		-	10	A345-250J47-13M		-	14

1) 取付寸法と取付スクリューはE202ページをご参照ください。

⊙ : 等分割  
⊕ : 不等分割

## 部品



	1	2			3	4	5
チップサイズ	チップスクリュー	レンチ (トルクスプラス)	締付トルク		トルクレンチ <sup>1)</sup>	シム	シムスクリュー レンチ (mm)
13	416.1-834	5680 048-01 (15IP)	3.0		5680 100-06	5322 474-01 5322 473-01 <sup>2)</sup>	3021 010-040 (4.0)

1) 別途注文品です。

2) 左勝手カッター用シム。左勝手カッターは特殊品で注文が可能です。

## クーラントスクリュー

スクリュー	ねじサイズ	サイズ	レンチ 型番	アーバサイズ	適合カッター カッター型番
5512 073-01	M10	8mm	3021 010-080	22	345-040Q22-13x 345-050Q22-13x
5512 073-02	M12	10 mm	3021 010-100	25.4-27	345-080Q27-13x, A345-080J25-13x
5512 073-05	M14	14 mm	3021 010-140	31.75-32	345-100Q32-13x, A345-100J31-13x
5512 098-03	M20	50IP	5680 010-04	38.1-40	345-125Q40-13x, A345-125J38-13x 345-160Q40-13x

チップ E59

切削条件 E182