

直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 Series

空気・中真空・水・油・蒸気用

バリエーション

単体(空気・中真空・水・油・蒸気用)

■弁形式

通電時開形(N.C.)
通電時閉形(N.O.)

■ソレノイドコイル種類

絶縁種別:B種、H種

■定格電圧

AC100V・200V・110V・230V
(AC220V・240V・48V・24V)
DC24V(12V)

()は特殊電圧になります。

■材質

ボディ — Al、樹脂、C37、SUS
シール — NBR、FKM※

※流体ごとの詳細は個別ページをご覧ください。

■リード線取出方法

- グロメット
- コンジット
- DIN形ターミナル
- コンジットターミナル
- 平形ターミナル



通電時開形(N.C.)

通電時閉形(N.O.)

サイズ		サイズ1	サイズ2	サイズ3
オリフィス径	2mmø	●	—	—
	3mmø	●	—	—
	4mmø	—	●	—
	5mmø	●	—	●
	7mmø	—	●	—
	8mmø	—	—	●
管接続口径	10mmø	—	—	●※
	管接続口径	1/8、1/4 ø6、ø8	1/4、3/8 ø8、ø10	1/4、3/8、1/2 ø10、ø12

※N.C.のみ

マニホールド(空気・中真空用)

■弁形式

通電時開形(N.C.)
通電時閉形(N.O.)

■ベースの種類

共通加圧型
個別加圧型

■ソレノイドコイル種類

絶縁種別:B種

■定格電圧

AC100V・200V・110V・230V
(AC220V・240V・48V・24V)
DC24V(12V)


()は特殊電圧になります。

■材質

ボディ — 樹脂
ベース — Al
シール — NBR、FKM

■リード線取出方法

- グロメット
- コンジット
- DIN形ターミナル
- コンジットターミナル
- 平形ターミナル



マニホールド

サイズ		サイズ1	サイズ2	サイズ3
オリフィス径	2mmø	●	—	—
	3mmø	●	—	—
	4mmø	—	●	—
	5mmø	●	—	●
	7mmø	—	●	●
管接続口径	共通加圧型 (空気)	IN	3/8	
		OUT	1/8、1/4	
	個別加圧型 (中真空)	IN	1/8、1/4	
		OUT	3/8	