


スミボロンインサート

刃先交換インサート



標準刃先仕様 記号詳細 ▶ L30、L31

	BNX10	BNX20	BNX25	BN1000 BN2000	BN350	BNC2115 BNC2125	BNC2010 BNC2020	BNC100 BNC160	BNC200 BNC300
ネガティブ ポジティブ	T01225	S01225	S01725	S01225	T01225 T01235	S01225	S01225	S01225	S01225
	BNC500	BN500	BN7000 BN700	BN7115	BN7500	BNC8115	BNS8125	BNS800	NCB100
ネガティブ ポジティブ	S01215	T01215	T01215	T01215	T01215	S02020	T02020	T02020	T01215



適用外径ホルダ ▶ C12~C14 適用内径ホルダ ▶ E15、E33~E35


マルチコーナーワンユースインサート／ネガティブタイプ（穴つき）

形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナ ー数	コーナ ー半径	切刃長	BNX10	BNX20	BNX25	BN1000	BN2000	BN350	BN500	BN7000	BN700	BN7115	BN7500	BNS8125	BNS800	NCB100	
	標準	2NU-DNGA 150404	1	2	0.4	2.5	●	—	●	●	●	●	●	▲	●	●	—	—	—	—	
		150408			0.8	2.1	●	—	●	●	●	●	▲	●	—	—	—	—	—	—	
		150412			1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		T-2NU-DNGA 150404	10	2	0.4	2.5	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		150408			0.8	2.1	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		150412			1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	標準	2NS-DNGA 150404	1	2	0.4	2.5	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		150408			0.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		150412			1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		T-2NS-DNGA 150404	10	2	0.4	2.5	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		150408			0.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		150412			1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。

スミボロン適用領域マップ

① 焼入鋼（ノンコートスミボロン）



② 焼入鋼（コーテッドスミボロン）

