

スミボロンインサート

刃先交換インサート



標準刃先仕様 記号詳細 ▶ L30、L31

	BNX10	BNX20	BNX25	BN1000 BN2000	BN350	BNC2115 BNC2125	BNC2010 BNC2020	BNC100 BNC160	BNC200 BNC300
ネガティブ	T01225	S01225	S01725	S01225	T01225	S01225	S01225	S01225	S01225
ポジティブ					T01235				
	BNC500	BN500	BN7000 BN700	BN7115	BN7500	BNC8115	BNS8125	BNS800	NCB100
ネガティブ	S01215	T01215	T01215	T01215	T01215	S02020	T02020	T02020	T01215
ポジティブ						—	—	—	

VCGW0802●●●

ノンコート

寸法 (mm)	内接円	4.76	穴径	2.3
	厚さ	2.38		

適用内径ホルダ ▶ E38、E41、E44、E47

ワンユースインサート／7°ポジティブタイプ (穴つき)

形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナ 数	コーナ 半径	切刃長	BNX10	BNX20	BNX25	BN1000 BN2000	BN350	BN500	BN7000 BN700	BN7115	BN7500	BNS8125	BNS800	NCB100
	標準	NU-VCGW 080202 080204 080208	1	1	0.2 0.4 0.8	3.3 2.8 2.0												
	T01215	NU-VCGW 080202LT 080204LT 080208LT	1	1	0.2 0.4 0.8	3.3 2.8 2.0												
	S01235	NU-VCGW 080204HS 080208HS	1	1	0.4 0.8	2.8 2.0												

※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。

VCGW0802●●●コーテッド

寸法 (mm)	内接円	4.76	穴径	2.3
	厚さ	2.38		


適用内径ホルダ ▶ E38、E41、E44、E47

マルチコーナーワンユースインサート／7°ポジティブタイプ (穴つき)

形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナ 数	コーナ 半径	切刃長	BNC2115	BNC2125	BNC2010	BNC2020	BNC300	BNC100	BNC160	BNC200	BNC500	BNC8115
	標準	2NC-VCGW 080202 080204	1	2	0.2 0.4	3.3 2.8										

スミボロン適用領域マップ

① 焼入鋼 (ノンコートスミボロン)



② 焼入鋼 (コーテッドスミボロン)

