




S-SDUC型/A-SDUC型

内径倣い用
スクリーオン

Sumi Small






ホルダ

部品

寸法(mm)

ホルダ 材質	型 番	従来型番	在庫		最小 加工径	径	高さ	全長	刃先 距離	オフ セット	すくい 角	頭部	適用インサート		Fig	皿ねじ		レンチ (トルクス穴用)
			R	L									型 番	掲載頁			(N·m)	
鋼	S10M-SDUC R/L0702-13	S10M-SDUC R/L 07	●	●	13	10	9	150	7.0	2.5	-8°	—	DC□□0702	B85~	1	BFTX02506N	1.5	TRX08
	S12M-SDUC R/L0702-16	S12M-SDUC R/L 07	●	●	16	12	11	150	9.0	3.5	-8°	—			1			
	S16Q-SDUC R/L0702-20	—	●	●	20	16	15	180	11.0	4.0	-6°	—			1			
	S16N-SDUC R/L0702-20	S16N-SDUC R/L 07	●	●	20	16	15	160	11.0	4.0	-6°	—			1			
	S16Q-SDUC R/L11T3-23	—	●	●	23	16	15	180	12.5	5.5	-6°	15	DC□□11T3	B88~	2	BFTX0409N	3.4	TRX15
	S20R-SDUC R/L11T3-25	—	●	●	25	20	18	200	13.0	4.5	-6°	—			1			
	S20N-SDUC R/L11T3-25	S20N-SDUC R/L 11	●	●	25	20	18	160	13.0	4.5	-6°	—			1			
	S25S-SDUC R/L11T3-32	—	●	●	32	25	22	250	17.0	7.0	-6°	—			1			
	S25Q-SDUC R/L11T3-32	S25Q-SDUC R/L 11	●	●	32	25	22	180	17.0	7.0	-6°	—			1			

右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。

内径倣い用
スクリーオン

ホルダ

部品

寸法(mm)

ホルダ 材質	型 番	在庫		最小 加工径	径	高さ	全長	刃先 距離	オフ セット	すくい 角	頭部	適用インサート		Fig	皿ねじ		レンチ
		R	L									型 番	掲載頁				
油穴付 鋼	A10M-SDUC R/L0702-13	●	●	13	10	9	150	7.0	2.5	-8°	—	DC□□0702	B85~	1	BFTX02506N	1.5	TRX08
	A12M-SDUC R/L0702-16	●	●	16	12	11	150	9.0	3.5	-8°	—			1			
	A16Q-SDUC R/L0702-20	●	●	20	16	15	180	11.0	4.0	-6°	—			1			
	A16Q-SDUC R/L11T3-23	●	●	23	16	15	180	12.5	5.5	-6°	15	DC□□11T3	B88~	2	BFTX0409N	3.4	TRX15
	A20R-SDUC R/L11T3-25	●	●	25	20	18	200	13.0	4.5	-6°	—			1			
	A25S-SDUC R/L11T3-32	●	●	32	25	22	250	17.0	7.0	-6°	—			1			

右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。

内径バイト

E

C

D

R

S

T

V

W

極小径加工