


CS2 Series 付属取付金具

I形1山ナックルジョイント



材質: 鋳鉄

品番	適用チューブ内径 (mm)	A1	A2	E1	L1	MM	NDH10	NX	RR1	U1
I-12A	125	8	54	46	100	M30×1.5	25 ^{+0.084} ₀	32 ^{-0.1} _{-0.3}	27	33
I-14A	140	8	54	48	105	M30×1.5	28 ^{+0.084} ₀	36 ^{-0.1} _{-0.3}	30	39
I-16A	160	8	60	55	110	M36×1.5	32 ^{+0.1} ₀	40 ^{-0.1} _{-0.3}	34	39
I-18A	180	8	67	70	125	M40×1.5	40 ^{+0.1} ₀	50 ^{-0.1} _{-0.3}	42.5	44
I-20A	200	8	67	70	125	M45×1.5	40 ^{+0.1} ₀	50 ^{-0.1} _{-0.3}	42.5	44
I-25A	250	9	75.5	86	160	M56×2	50 ^{+0.1} ₀	63 ^{-0.1} _{-0.3}	53	66
I-32A	320	9	84.5	105	175	M64×2	63 ^{+0.12} ₀	80 ^{-0.1} _{-0.3}	66	71


※1 1山ナックルジョイントは単品でご使用ください。

(ロッド先端ねじに最後までねじ込み、締付けてください。)

※2 1山ナックルジョイントとロッド先端ナットを併用する場合はA・H寸法を延長してご使用ください。

(A・H寸法につきましては、オーダーメイド ロッド先端金具付-XC86 (P.75) をご参照ください。手配は、簡易特注品-XA0 (P.66) にてご指示をお願いします。)

Y形2山ナックルジョイント



材質: 鋳鉄

品番	適用チューブ内径 (mm)	A1	E1	L1	MM	NDH10	NX	NZ	RR1	U1
Y-12A	125	8	46	100	M30×1.5	25 ^{+0.084} ₀	32 ^{+0.1} _{-0.3}	64 ^{-0.1} _{-0.3}	27	42
Y-14A	140	8	48	105	M30×1.5	28 ^{+0.084} ₀	36 ^{+0.1} _{-0.3}	72 ^{-0.1} _{-0.3}	30	47
Y-16A	160	8	55	110	M36×1.5	32 ^{+0.1} ₀	40 ^{+0.1} _{-0.3}	80 ^{-0.1} _{-0.3}	34	46
Y-18A	180	8	70	125	M40×1.5	40 ^{+0.1} ₀	50 ^{+0.1} _{-0.3}	100 ^{-0.1} _{-0.3}	42.5	54
Y-20A	200	8	70	125	M45×1.5	40 ^{+0.1} ₀	50 ^{+0.1} _{-0.3}	100 ^{-0.1} _{-0.3}	42.5	54
Y-25A	250	9	86	160	M56×2	50 ^{+0.1} ₀	63 ^{+0.1} _{-0.3}	126 ^{-0.1} _{-0.3}	53	81
Y-32A	320	9	105	175	M64×2	63 ^{+0.12} ₀	80 ^{+0.1} _{-0.3}	160 ^{-0.1} _{-0.3}	66	87

※1 2山ナックルジョイントは単品でご使用ください。


(ロッド先端ねじに最後までねじ込み、締付けてください。)

※2 2山ナックルジョイントとロッド先端ナットを併用する場合はA・H寸法を延長してご使用ください。

(A・H寸法につきましては、オーダーメイド ロッド先端金具付-XC86 (P.75) をご参照ください。手配は、簡易特注品-XA0 (P.66) にてご指示をお願いします。)

※3 2山ナックルジョイントには、ピン、割ピンが付属されます。

ナックル用ピン・クレビス用ピン




材質: 炭素鋼

品番	適用チューブ内径 (mm)	Dø9	L	ℓ	m	d (キリ通し)	使用する割ピン
IY-12	125	25 ^{-0.065} _{-0.117}	79.5	69.5	5	4	ø4×40
IY-14	140	28 ^{-0.065} _{-0.117}	86.5	76.5	5	4	ø4×40
IY-16	160	32 ^{-0.065} _{-0.142}	94.5	84.5	5	4	ø4×40
IY-18	180, 200	40 ^{-0.080} _{-0.142}	115	105	5	4	ø4×55
IY-25	250	50 ^{-0.080} _{-0.142}	144	132	6	5	ø5×65
IY-30	320	63 ^{-0.100} _{-0.174}	178	166	6	5	ø5×80

※割ピンが付属されます。

ロッド先端ナット



材質: 圧延鋼材

品番	適用チューブ内径 (mm)	d	H	B	C	D
NT-12	125, 140	M30×1.5	18	46	53.1	44
NT-16	160	M36×1.5	21	55	63.5	53
NT-18	180	M40×1.5	23	60	69.3	57
NT-20	200	M45×1.5	27	70	80.8	67
NT-25	250	M56×2	34	85	98.1	82
NT-30	320	M64×2	38	95	110.0	92

複動・片ロック
CS2

標準形

複動・両ロック
CS2W

ロングストローク

複動・片ロック
CS2-V

軸方向集約配管形

複動・片ロック
CS2-P

オートスイッチ

オーダーメイド