

ヘッド側トラニオン形／CG1TN




※トラニオン用ピン、平座金、六角穴付ボルトから構成されています。

エアクッション付



ジャバラ付



(mm)

チューブ内径	ストローク範囲		Rc、NPTポートの場合			Gポートの場合			A	AL	B1	D	E	F	H	H1	I	K	KA	MM	NA	S
	標準	ロングストローク	GA	GB	P	GA	GB	P														
20	～200	201～1500	12	10(12)	1/8	12	10(12)	M5×0.8	18	15.5	13	8	12	2	35	5	26	5	6	M8×1.25	24	69(77)
25	～300	301～1500	12	10(12)	1/8	12.5	10(12.5)	M5×0.8	22	19.5	17	10	14	2	40	6	31	5.5	8	M10×1.25	29	69(77)
32	～300	301～1500	12	10(12)	1/8	10.5	10(10.5)	1/8	22	19.5	17	12	18	2	40	6	38	5.5	10	M10×1.25	35.5	71(79)
40	～300	301～1500	13	10(13)	1/8	13	10(10)	1/8	30	27	19	16	25	2	50	8	47	6	14	M14×1.5	44	78(87)
50	～300	301～1500	14	12(14)	1/4	14	12(14)	1/4	35	32	27	20	30	2	58	11	58	7	18	M18×1.5	55	90(102)
63	～300	301～1500	14	12(14)	1/4	14	12(14)	1/4	35	32	27	20	32	2	58	11	72	7	18	M18×1.5	69	90(102)

(mm)

チューブ内径	TB	TDe8	TR	TZ	Z	ZZ
20	11	8 −0.025 −0.047	39	47.6	93(101)	106(114)
25	11	10 −0.025 −0.047	43	53	98(106)	111(119)
32	10(11)	12 −0.032 −0.059	54.5	67.7	101(108)	113(121)
40	10(12)	14 −0.032 −0.059	65.5	78.7	118(125)	130(139)
50	12(13)	16 −0.032 −0.059	80	98.6	136(147)	150(162)
63	12(13)	18 −0.032 −0.059	98	119.2	136(147)	150(162)

※ロッド先端めねじ形につきましては基本形をご参照ください。
注）（ ）内寸法は、ロングストロークの場合。

エアクッション付

(mm)

チューブ内径	Rc、NPTポートの場合			WA	WB	Wθ	WH
	GA	GB	P				
20	12	10(12)	M5×0.8	16	15(16)	25°	1.5
25	12.5	10(12.5)	M5×0.8	16	14.5(16)	25°	1.5
32	12	10(12)	1/8	16	14(16)	25°	1.5
40	13	10(13)	1/8	17	15(17)	20°	1.5
50	14	12(14)	1/4	18	16(18)	20°	3
63	14	12(14)	1/4	18	17(18)	20°	3

ジャバラ付

(mm)

チューブ内径	e	f	h	IJ	JH (参考値)	JW (参考値)	ℓ	Z	ZZ
20	30	18	55	27	15.5	10.5	1/4ストローク	113(121)	126(134)
25	30	19	62	32	16.5	10.5		120(128)	133(141)
32	35	19	62	38	18.5	10.5		123(130)	135(143)
40	35	19	70	48	21.5	10.5		138(145)	150(159)
50	40	19	78	59	24	10.5		156(167)	170(182)
63	40	20	78	72	24	10.5		156(167)	170(182)

※ジャバラ付の最少ストロークは、20mmとなります。