






45°Y (Y)  
径違い45°Y (Y)



呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	品番		
							グレー	シルバー	透明
40	12	58	62	34	80	84	DY40	JDY40	SDY40
50	20	72	78	45	97	103	DY50	JDY50	SDY50
65	20	92	98	55	127	133	DY65	JDY65	SDY65
75	26	106	115	66	146	155	DY75	JDY75	SDY75
100	32	134	144	82	184	194	DY1H	JDY1H	SDY1H
125	38	172	175	103	237	240	DY1Q	—	—
150	44	204	210	124	284	290	DY1F	JDY1F	—
40×30	6	50	58	28	72	76	DY402	—	—
50×30	0	56	65	25	81	83	DY503	—	SDY503
50×40	8	62	70	33	87	92	DY501	JDY501	SDY501
65×40	-1	72	82	34	107	104	DY652	JDY652	SDY652
65×50	8	80	88	43	115	113	DY651	JDY651	SDY651
75×40	-6	78	92	34	118	114	DY753	JDY753	SDY753
75×50	3	86	98	43	126	123	DY752	JDY752	SDY752
75×65	14	98	106	54	138	141	DY751	JDY751	SDY751
100×40	-14	96	112	36	146	134	DY1H4	—	SDY1H4
100×50	-8	98	118	42	148	143	DY1H3	JDY1H3	SDY1H3
100×65	3	110	125	53	160	160	DY1H2	JDY1H2	SDY1H2
100×75	19	118	132	69	168	172	DY1H1	JDY1H1	SDY1H1
125×100	19	150	171	84	215	221	DY1Q1	JDY1Q1	—
150×100	6	165	185	86	245	235	DY1F2	JDY1F2	—

備考：1. Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとします。  
2. L1、L2、L3は標準寸法を示します。



90°大曲りY (LT)  
径違い90°大曲りY (LT)  
径違い90°大曲りY (LT) 65×50×50



呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	品番			
							グレー	シルバー	ココア	透明
40	52	23	52	74	45	74	DLT40	JDLT40	—	SDLT40
50	66	26	66	91	51	91	DLT50	JDLT50	—	SDLT50
65	90	33	90	125	68	125	DLT65	—	—	SDLT65
75	100	30	100	140	70	140	DLT75	JDLT75	—	SDLT75
100	128	45	128	178	95	178	DLT1H	JDLT1H	—	SDLT1H
125	140	50	140	205	115	205	DLT1Q	—	—	—
150	170	65	170	250	145	250	DLT1F	—	—	—
50×40	52	23	57	77	48	79	DLT501	JDLT501	—	SDLT501
65×40	52	24	66	87	59	88	DLT652	—	—	SDLT652
65×50	66	27	74	101	62	99	DLT651	JDLT651	—	SDLT651
75×40	52	25	71	92	65	93	DLT753	—	—	SDLT753
75×50	66	29	79	106	69	104	DLT752	JDLT752	DLT752E	SDLT752
75×65	90	32	95	130	72	130	DLT751	JDLT751	—	SDLT751
100×40	52	28	82	102	78	104	DLT1H4	—	—	SDLT1H4
100×50	66	32	90	116	82	115	DLT1H3	JDLT1H3	—	SDLT1H3
100×65	90	36	107	140	86	142	DLT1H2	JDLT1H2	—	SDLT1H2
100×75	100	33	110	150	83	150	DLT1H1	JDLT1H1	—	SDLT1H1
125×50	66	33	103	131	98	128	DLT1Q4	—	—	—
125×65	90	38	120	155	103	155	DLT1Q3	JDLT1Q3	—	—
125×75	100	42	124	165	107	164	DLT1Q2	JDLT1Q2	DLT1Q2E	—
125×100	128	52	140	193	117	190	DLT1Q1	JDLT1Q1	DLT1Q1E	—
150×65	90	42	130	170	122	165	DLT1F4	—	—	—
150×75	100	45	135	180	125	175	DLT1F3	JDLT1F3	—	—
150×100	128	53	152	208	133	202	DLT1F2	JDLT1F2	—	—
150×125	140	60	152	220	140	217	DLT1F1	JDLT1F1	—	—

備考：1. Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとします。  
2. 流れ角度は91°10'±30'とします。  
3. L1、L2、L3は標準寸法を示します。  
4. 65×50×50はメーカー規格品です。

90°大曲り両Y (WLT)  
径違い90°大曲り両Y (WLT)



呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	品番	
							グレー	品番
65	90	33	90	125	68	125	DWT65	—
75	100	38	100	140	78	140	DWT75	—
100	128	45	128	178	95	178	DWT1H	—
100×75	100	40	110	150	90	150	DWT1H1	—
125×100	128	52	140	193	117	190	DWT1Q1	—

備考：1. Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとします。  
2. 流れ角度は91°10'±30'とします。  
3. L1、L2、L3は標準寸法を示します。