


フリーマウントシリンダ／複動:両ロッド

CUW Series

ø6, ø10, ø16, ø20, ø25, ø32

型式表示方法



適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271～1365をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤコネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)				
オートスイッチ 無接点	—	—	—	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、PLC	
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○				
				2線	M9BV	M9B	●	●	●	○	○					
	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、PLC	
				3線(PNP)			M9PWV	M9PW	●	●	●	○				
				2線	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	○					
耐水性向上品(2色表示)	—	—	—	3線(NPN)	5V, 12V	—	※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	○	IC回路	—	
				3線(PNP)			※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○				
				2線	※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○	○					
オートスイッチ 有接点	—	—	有	3線(NPN相当)	—	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC回路	—
				2線	24V	12V	100V	※2 A93V	A93	●	●	●	●	—	—	リレー、PLC
			無			100V以下		A90V	A90	●	—	●	—	—	IC回路	PLC

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。

上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m…………… M (例) M9NWM
3m…………… L (例) M9NWL
5m…………… Z (例) M9NWX

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.782をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340、1341をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。