

ステンレスサカエキャスターラック

均等耐荷重
(1台当り) **250kg**

Stainless Racks

均等耐荷重
(棚板1段当り) **50・100kg**G グリーン購入
対応商品

・組立式・

改正RoHS
10物質対応

08

ステンレス製品

高さ1013mm



STN2-1090RSU4

ステンレス SUS430 No.4仕上げ

(単位: mm)

高さ	間口	奥行	段数	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1013	1000	350	3段	087201 STN1-1090RSU4	26kg	¥104,390	¥122,100
		550		087202 STN2-1090RSU4	36kg	¥122,250	¥143,000
	1200	350		087203 STN1-1290RSU4	28kg	¥113,100	¥132,300
		550		087204 STN2-1290RSU4	39kg	¥134,020	¥156,800
	1500	350		087205 STN1-1590RSU4	34kg	¥126,790	¥148,300
		550		087206 STN2-1590RSU4	50kg	¥152,570	¥178,500
	1800	350		087207 STN1-1890RSU4	40kg	¥140,650	¥164,600
		550		087208 STN2-1890RSU4	57kg	¥170,950	¥200,000

高さ1313mm



STN2-15123RSU4

STN2-1512RSU4

NEW (3段タイプ)

ステンレス SUS430 No.4仕上げ

(単位: mm)

高さ	間口	奥行	段数	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1313	1000	350	3段	087241 STN1-10123RSU4	26kg	¥109,520	¥128,100
		550		087242 STN2-10123RSU4	39kg	¥126,740	¥148,300
	1200	350		087243 STN1-12123RSU4	29kg	¥117,960	¥138,000
		550		087244 STN2-12123RSU4	43kg	¥138,200	¥161,700
	1500	350		087245 STN1-15123RSU4	34kg	¥130,100	¥152,200
		550		087246 STN2-15123RSU4	49kg	¥155,050	¥181,400
	1800	350		087247 STN1-18123RSU4	36kg	¥144,080	¥168,600
		550		087248 STN2-18123RSU4	59kg	¥173,360	¥202,800
1313	1000	350	4段	087209 STN1-1012RSU4	32kg	¥131,460	¥153,800
		550		087210 STN2-1012RSU4	47kg	¥155,310	¥181,700
	1200	350		087211 STN1-1212RSU4	36kg	¥143,060	¥167,400
		550		087212 STN2-1212RSU4	51kg	¥171,020	¥200,100
	1500	350		087213 STN1-1512RSU4	44kg	¥161,250	¥188,700
		550		087214 STN2-1512RSU4	63kg	¥195,700	¥229,000
	1800	350		087215 STN1-1812RSU4	48kg	¥179,810	¥210,400
		550		087216 STN2-1812RSU4	75kg	¥220,230	¥257,700

高さ1913mm



STN2-18184RSU4

STN2-1818RSU4

NEW (4段タイプ)

ステンレス SUS430 No.4仕上げ

(単位: mm)

高さ	間口	奥行	段数	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1913	1000	550	4段	087250 STN2-10184RSU4	52kg	¥157,020	¥183,700
	1200			087252 STN2-12184RSU4	57kg	¥171,340	¥200,500
	1500			087254 STN2-15184RSU4	65kg	¥192,670	¥225,400
	1800			087256 STN2-18184RSU4	78kg	¥215,430	¥252,100
	1000	550	5段	087217 STN2-1018RSU4	60kg	¥185,590	¥217,100
	1200			087218 STN2-1218RSU4	65kg	¥204,160	¥238,900
	1500			087219 STN2-1518RSU4	79kg	¥233,320	¥273,000
	1800			087220 STN2-1818RSU4	94kg	¥262,300	¥306,900

※キャスターは、ストッパー付2個

1034

新商品

CSバー・
フリーワゴンスペシャル
ワゴンステンレス
ワゴンニューCSワゴン
シリーズCSワゴン
透明ボックス付スーパー・
スーパースペシャル

CSワゴン

ワゴン・
カートステンレス
作業台ステンレス
シンク

保管ユニット

キャビネット

大型保管
ユニット薬品・
保管庫薬品保管庫・
ラックシステムクリーン・
シューズボックスニューボール
ラックスーパー
ラックステンレス
ラックステンレス
サカエラックシェルフ・
ラック・物品庫

台車・リフト

ドラム台車・
ドラム缶容器・スコップ・
バット・購入ステップ・
耐震金具