

薄形シリンダ プレート形／複動：片ロッド

CQU Series

サイズ：20, 25, 32, 40

型式表示方法

CQU B 20 - 30 - M9BW

取付

B	通し穴・両端タップ共通(標準)
L	縦フート形
M	横フート形
D	2山クレビス形

※取付支持金具は同梱出荷(未組付)となります。

※シリンダ取付ボルトは付属されません。P.1079「CQU用取付ボルト」より別途手配ください。

サイズ

20	20mm相当受圧面積
25	25mm相当受圧面積
32	32mm相当受圧面積
40	40mm相当受圧面積

シリンダストローク(mm)

サイズ	ストローク
20, 25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
32, 40	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

オートスイッチ

無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)
※適用オートスイッチ品番は下表よりご選定ください。

ロッド先端ねじ

無記号	ロッド先端めねじ
M	ロッド先端おねじ

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271～1365をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷			
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)					
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線(PNP)				M9PV	M9P	●	●	●	○	○			
				2線				M9BV	M9B	●	●	●	○	○			
	3線(NPN)			5V, 12V		M9NWV		M9NW	●	●	●	○	○	IC回路			
	3線(PNP)					M9PWV		M9PW	●	●	●	○	○				
	2線					M9BWV		M9BW	●	●	●	○	○				
	耐水性向上品 (2色表示)			3線(NPN)	5V, 12V	※1M9NAV		※1M9NA	○	○	●	○	○	IC回路			
				3線(PNP)		※1M9PAV		※1M9PA	○	○	●	○	○				
		2線	12V	※1M9BAV		※1M9BA	○	○	●	○	○	—					
オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	—	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC回路	—	
				2線	24V	12V	100V	※2A93V	A93	●	●	●	●	—	—		リレー、 PLC
						100V以下	A90V	A90	●	—	●	—	—	—	—		

※1 耐水性向上品のD-M9□A, M9□AV型の取付けは可能ですが、シリンダ本体は耐水性向上構造となっております。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
1m……………M (例) M9NWM
3m……………L (例) M9NWL
5m……………Z (例) M9NWX

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340, 1341をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。

注) シリンダのストロークや配管継手のサイズによってはポート面に、D-M9□V, M9□WV, M9□AV, A9□V型オートスイッチを取付けられない場合がありますので、別途ご確認ください。